



Các mức độ tính năng tiêu chuẩn EN388 dành cho Găng tay cao su cách điện ActivArmr®

Găng tay cao su cách điện ActivArmr® đáp ứng các mức độ tính năng EN dưới đây theo tiêu chuẩn EN 388:2016+A1:2018 dựa theo báo cáo kiểm nghiệm tham khảo B880/22 được thực hiện trong phòng thí nghiệm kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025.

Các mức đạt được	Class 00	Class 0	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4
Chống mài mòn	2	3	3	X	X	X
Chống vết cắt do lưỡi dao	1	1	1	2	2	2
Chống rách	1	2	2	3	4	4
Chống đâm thủng	1	1	2	2	3	3
Chống vết cắt do bởi máy TDM	A	A	B	C	D	D

Mức độ phòng chống	X	1	2	3	4
	Không kiểm tra	Khá	Tốt	Rất tốt	Xuất sắc

Mức độ chống vết cắt	A	B	C	D	E	F
	Chống cắt thấp		Chống cắt trung bình		Chống cắt cao	

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập www.ansell.com

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu được sở hữu bởi Ansell hoặc một trong các công ty liên kết của Ansell. © 2023 Ansell Limited. Bảo lưu mọi quyền.

ACTIVARMR®