

## Gants RABS/isolateurs en néoprène, conçus pour lutter contre les produits chimiques agressifs dans des environnements moyens

Taille de l'orifice : 254 mm/10"

Épaisseur : 0,76 mm/30 mil

- **Protection spécialisée** : Les gants isolants en néoprène AlphaTec® 55-306 ont été testés conformément aux normes de résistance chimique EN ISO 374 et offrent une protection renforcée contre la plupart des acides, alcools, huiles et lubrifiants.
- **Durabilité accrue** : Ces gants en néoprène sont également très résistants grâce à leur épaisseur importante et satisfont aux normes de résistance à l'abrasion EN 388:2016+A1:2018 de niveau 3.
- **Réduction des risques de contamination** : La conception non doublée réduit le risque d'absorption et de contamination des produits chimiques.



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Résistance chimique conforme à la norme EN ISO 374** : protection chimique avancée
- **Épaisseur élevée** : durabilité accrue, durée de vie des gants plus longue
- **Non doublé** : moins de risques de contamination, nettoyage facile et efficace

### FICHE TECHNIQUE

Référence du produit	55-306
Matériau	Néoprène Polymère
Couleur	Noir
Forme	Ambidextre
Surface externe du gant	Finition lisse
Modèle de manchette	Bord roulé
Consignes de conservation	Conserver au sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 5 et 22 °C. Conserver dans l'emballage d'origine pendant les périodes de non-utilisation.
Tailles disponibles	10
Plage de température de fonctionnement	De -30°C à 50°C
Classe de salle blanche	Environnement non critique
Durée limite de stockage	Cinq ans à compter de la date de fabrication.
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non
Antistatique	Non
Normes	CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), Catégorie III, UKCA

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	813mm/32"	EN 455-2
Diamètre du rond de gant	254mm/10"	
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.76 / 30	EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.76 / 30	EN 455-2

### PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES, EN 388:2016+A1:2018

Risque	Niveau de performance
Résistance à l'abrasion	Level 3
Résistance à la coupure par lame	Level 1
Résistance à la déchirure	Level 0
Résistance à la perforation	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

### INFORMATIONS DE COMMANDE

	PORT SIZE	10"/254mm
	TAILLE	10
55-306	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	55306100

### Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T É.U. : +1 800 800 0444  
F É.U. : +1 800 800 0445  
T CA : 1 800 363 8340

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### Royaume-Uni

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

### Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.