

ACTIVARMR™

80-400

Geïsoleerde handschoen met
verhoogde zichtbaarheid

Voorheen bekend als: Powerflex®80-400



Koude



Hitte



Middelzware toepassingen

Met fleecе gevoerde werkhandschoenen, voor veilig en comfortabel werken in koude omstandigheden

- **Verhoogde zichtbaarheid:** Deze veiligheidshandschoenen bieden snij- en schuurbescherming in omstandigheden met weinig licht, met een naadloze felgele badstof lus acrylvoering
- **Verstevigde greep:** ActivArmr® 80-400 thermische handschoenen hebben een helderblauwe gekreukelde handpalm voor een betere greep op natte en droge voorwerpen.
- **Geoptimaliseerde isolatie:** Deze thermische werkhandschoenen met fleecеvoering en natuurlijke latexcoating beschermen tegen temperaturen tot $-15^{\circ}\text{C}/5^{\circ}\text{F}$ (langdurig contact) en $-30^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{F}$ (intermitterend/kort contact), maar kunnen ook hete onderdelen tot $250^{\circ}\text{C}/480^{\circ}\text{F}$ gedurende 15 seconden aan.
- **Geavanceerde ergonomie:** Het ergonomische ontwerp van de ActivArmr® 80-400 industriële handschoenen biedt gebruikers een superieure pasvorm en comfort, terwijl ze toch soepel en beweeglijk blijven.



Sectoren

- Constructie

Toepassingen

- Verzenden en laden van product
- Constructie
- Buiten werken in de winter

Voorheen bekend als: Powerflex®80-400

Kenmerken

- **Ontwerp met verhoogde zichtbaarheid:** Voor persoonlijke bescherming in slecht verlichte omgevingen
- **Gerimpelde palmcoating:** Verbeterde grip op natte en droge voorwerpen
- **Fleecevoering:** Voor gegarandeerde handbescherming bij lage temperaturen

Chemische vulkanisatieversnellers

- Dithiocarbamaat
- Natuurrubberproteïnes
- Zink-2-mercaptobenzothiazole

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

voldoet aan REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2231C

EN 407



X2XXXX

EN 511



020

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm™ 80-400	Afwerking: Palm gecoat Coatingmateriaal: Natuurlijk rubberlatex Voeringmateriaal: Acryl badstof Manchetstijl: Tricot manchet	7	7, 8, 9, 10, 11	250-290 mm / 9.84-11.41 inches	Blauw	• 12 paar in een zak; 6 zakken in een doos

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van handelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.