

Voorheen bekend als: Powerflex®80-658



Snijden



Hitte



Zware toepassingen

Sterk presterende beschermende handschoenen, die snij- en hittebestendigheid combineren met uitstekende grip

- **Geavanceerde verdediging:** De stalen, glasvezel en aramide voering van ActivArmr® 80-658 veiligheidshandschoenen biedt snijweerstand volgens EN ISO E en hittebestendigheid volgens EN 407 niveau 2, voor superieure handbescherming bij het hanteren van scherpe en warme onderdelen.
- **Gespecialiseerde bescherming:** Met hun latex coating en verhoogde gekreukte afwerking verminderen deze stevige handschoenen voor zwaar gebruik uitglijden en spierspanning, beschermen ze de handen en zorgen ze voor een sterke grip.
- **Verbeterde functies:** De ActivArmr® 80-658 industriële handschoenen beschermen de onderarm en pols extra goed en hebben een extra lange, driekwart ondergedompelde, vloeistofafstotende manchet die de huid beschermt tegen potentieel gevaarlijke vloeibare oplossingen.
- **Extra gemak:** Deze heidegroene handschoenen verhullen vuil, zijn wasbaar en verkrijgbaar in verschillende maten.



Sectoren

- Constructie
- Glasproductie
- Metaalproductie
- Recycling en afvalverwijdering

Toepassingen

- Zware toepassingen waarbij je ook gevoeligheid nodig hebt
- Werken met gekarteld metaal
- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen verwerken
- Metaalplaten en droge, gelakte of gegalvaniseerde onderdelen snijden en verwerken

Voorheen bekend als: Powerflex®80-658

Kenmerken

- **Drielaagse constructie:** Extra weerstand tegen snijden, splinteren en branden
- **Latex coating met gekreukte afwerking:** stevige grip op droog en nat wegdek
- **Extra lange manchet:** voor werkhandschoenen die de onderarm en pols beschermen

Chemische vulkanisatieversnellers

- Natuurrubberproteïnes (in de coating en in de elastische manchet)
- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm® 80-658	Afwerking: Gecoat Coatingmateriaal: Natuurlijk rubberlatex Voeringmateriaal: Roestvrij staal, Nylon, Glasvezel, Katoen, Aramide Manchetstijl: Extra lang	7	6, 7, 8, 9, 10	250-300 mm; 9,84-11,81 inch	Blauw	• 12 paar per zak; 6 zakken per karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.