



Snijden



Middelzware toepassingen

## Veelzijdige werkhandschoenen met uitstekende grip en ademend comfort

- **Geoptimaliseerde bescherming:** Deze handschoenen van roestvrij staal en Kevlar® zijn twee keer zo dun als standaard leder en bieden zes keer meer snijbescherming. Ze vormen een doeltreffende barrière tegen kniptangen, schroeven en plaatmetaal.
- **Verbeterde greep:** ActivArm® 97-002 beschermende handschoenen zijn versterkt met een schuimnitrilcoating rond de palm, wat resulteert in een zeer veerkrachtige greep in natte en droge omgevingen
- **Verhoogd comfort:** Deze industriële handschoenen zijn ontworpen met het oog op ademende tactiliteit en hebben een ergonomisch, goed geïsoleerd en beweeglijk ontwerp.
- **Verbeterde functies:** ActivArm® 97-002 veiligheidswerkhandschoenen hebben een verstelbare klittenbandsluiting die zorgt voor een goede pasvorm en vuil en vuil buiten houdt voor een betere polsbescherming.



### Sectoren

- Auto-industrie
- Voedselverwerking
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie

### Toepassingen

- Werken met metaalplaten en -panelen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Onderdelen en systemen aanpassen
- Reparatie en onderhoud van apparatuur
- Onderhoud/reparaties van apparatuur
- Systemen aanpassen en aanschroeven
- Platen, rollen en buizen verwerken
- Fabricage van metalen onderdelen, glasplaten

### Kenmerken

- **Roestvrij staal en Kevlar® vezels:** Uitstekende snijbestendige handschoenen
- **Schuimnitril coating:** Ademende werkhandschoenen met uitzonderlijke grip
- **Ergonomisch, naadloos gebreid ontwerp:** Verbeterde beweeglijkheid en comfort

### Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X21B

### Specificaties

MERK   VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	VERPAKKING
ActivArm® 97-002	<b>Afwerking:</b> Palm gecoat <b>Coatingmateriaal:</b> Nitril <b>Voeringmateriaal:</b> Nylon, Spandex, Roestvrij staal, Kevlar® <b>Manchetstijl:</b> Velcro®	18	9, 10, 11	226 - 269 mm, 8-10"	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 paar per karton</li><li>• 72 paar per karton</li></ul>

### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

### Technologieën



**INTERCEPT™**  
Cut Resistance Technology