



Elektrisch



Lichte toepassingen

Aansluitende elektrische veiligheidshandschoenen, veelzijdige bescherming* en duurzaam comfort

- **Verhoogde duurzaamheid en flexibiliteit:** ActivArmr® elektrische isolatiehandschoenen klasse 00 - RIG0011B zijn gemaakt van natuurrubberlatex, waardoor ze zowel duurzaam als flexibel zijn.
- **Geavanceerde ergonomie:** De hand-rust vorm en niet-gespreide vingers van deze elektrisch geïsoleerde handschoenen beperken de vermoeidheid van de handen bij continu gebruik.
- **Verhoogd comfort:** Dankzij de ruime uitlopende manchet bieden deze elektrische handschoenen voor laagspanning* ademend comfort.
- **Gespecialiseerde verdediging:** Ze zijn gecertificeerd voor vlambogen (APC 1 in combinatie met 96-002 lederen beschermers) en bestand tegen zuren, ozon en zeer lage temperaturen**.
- **Praktischer:** Aan- en uittrekken wordt vereenvoudigd door de gladde afwerking
- **Gecertificeerde bescherming:** Deze geïsoleerde handschoenen voldoen ook aan de toepasselijke CSA-, NFPA- en OSHA-normen.
*Spanning AC maximaal 500 V (DC maximaal 750)
**Respectievelijk categorie A, Z en C



Sectoren

- Auto-industrie
- Electrical
- Constructie
- Mijnbouw
- Machines & Uitrusting
- Service na verkoop in de autosector
- Metaalproductie
- Olie en gas
- Nutsbedrijven

Toepassingen

- Toepassingen met risico's op contact met wisselspanning
- Elektriciens
- Productie en reparaties van hybride motoren
- Onderhoud, reparatie en activiteiten in alle industriële omstandigheden (MRO)
- Reparaties en onderhoud bij het openbaar vervoer
- Onderhoud en reparaties aan stroom- en transmissielijnen
- Reparaties aan telecomverbindingen in de buurt van stroomkabels

Kenmerken

- **Samenstelling van natuurlijk rubberlatex:** slijtvastheid en flexibiliteit
- **Ergonomisch ontwerp:** Voor elektrische PBM's die beperkte vermoeidheid van de handen veroorzaken
- **Ruim uitlopende manchet:** Voldoende ruimte voor kleding en ventilatie
*Arc flash gecertificeerd volgens IEC 614821-2:2014 en ASTM F2675:2021 normen.

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



In-house testing



2111A

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm elektrische isolatiehandschoenen klasse 00 - RIG0011B	Coatingmateriaal: Natuurlijk rubberlatex Manchetstijl: Straight Cuff with rolled beaded edge		7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	280mm/11inch	Zwart	• 1 paar/zak, 10 zakken/kart

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.