



Elektrisch



Lichte toepassingen

## Duurzame, nauwsluitende elektrische veiligheidshandschoenen die arbeiders\* beschermen bij uiteenlopende toepassingen

- **Verhoogde flexibiliteit en duurzaamheid:** ActivArmr® elektrische beschermingsklasse 00 - RIG0014Y elektrische veiligheidshandschoenen zijn gemaakt van natuurrubberlatex met een milieubewust dompelprocédé dat soepelheid en duurzaamheid combineert.
- **Geavanceerde ergonomie:** De hand-rust vorm en niet-gesperde vingers van deze geïsoleerde rubberen handschoenen zorgen voor minder vermoeide handen.
- **Verhoogd comfort:** Een ruim uitlopend manchet geeft deze elektrische handschoenen met laag voltage\* meer ruimte voor kleding en ventilatie.
- **Gespecialiseerde verdediging:** Ze zijn gecertificeerd voor vlambogen (APC 1 in combinatie met leren handschoenen 96-002) en bestand tegen zuren, ozon en zeer lage temperaturen\*\*.
- **Praktischer:** De gladde afwerking van deze handschoenen maakt het aan- en uittrekken gemakkelijk
- **Gecertificeerde bescherming:** Ze voldoen ook aan de relevante CSA-, NFPA- en OSHA-normen.  
\*Spanning AC maximaal 500 V (DC maximaal 750)  
\*\*Respectievelijk categorie A, Z en C



### Sectoren

- Auto-industrie
- Electrical
- Constructie
- Mijnbouw
- Machines & Uitrusting

### Toepassingen

- Toepassingen met risico's op contact met wisselspanning
- Elektriciens
- Productie en reparaties van hybride motoren
- Onderhoud, reparatie en activiteiten in alle industriële omstandigheden (MRO)
- Reparaties en onderhoud bij het openbaar vervoer
- Onderhoud en reparaties aan stroom- en transmissielijnen
- Reparaties aan telecomverbindingen in de buurt van stroomkabels

## Kenmerken

- **Samenstelling van natuurlijk rubberlatex:** Flexibiliteit en duurzaamheid gecombineerd
- **Ergonomisch ontwerp:** Voor veiligheidshandschoenen die de handen minder vermoeien
- **Uitlopende manchet:** Meer ruimte voor kleding en ventilatie  
\*Arc flash gecertificeerd volgens IEC 614821-2:2014 en ASTM F2675:2021 normen.

## Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



In-house testing



2111A

## Specificaties

MERK   VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm elektrische bescherming klasse 00 - RIG0014Y	<b>Coatingmateriaal:</b> Natuurlijk rubberlatex <b>Manchetstijl:</b> Straight Cuff with rolled beaded edge		7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12	360 mm/14 inch	Geel	• 1 paar/zak, 10 zakken/karton

## Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551