



Olie



Middelzware toepassingen

## Duurzame olieafstotende veiligheidshandschoenen, combineren mechanische bescherming en soepelheid

- **Gespecialiseerde bescherming:** De speciale nitrilformule van ActivArmr® Hylite 47-409 industriële handschoenen combineert olieafstotendheid, mechanische bescherming en soepelheid met een geavanceerde schuurweerstand volgens EN- en ANSI-normen.
- **Verhoogd comfort:** Met hun natuurlijk gevormde ontwerp, interlock voering en ruime maatvoering bieden deze schuurbestendige handschoenen hetzelfde comfort als een katoenen of licht lederen handschoen, waardoor ze langer meegaan\*.
- **Minder risico op oppervlakte-defecten:** ActivArmr® Hylite 47-409 werkhandschoenen zijn siliconenvrij, zodat plaatmetaal schoon blijft en het risico op overdracht van verontreinigingen op metaal vóór het verven tot een minimum wordt beperkt.
- **Echt gemak:** Deze beschermende handschoenen zijn ook verkrijgbaar in een groot aantal stijlen, lengtes en maten  
\*ActivArmr® handschoenen overtreffen katoenen handschoenen met een marge van 12 tot 1, lichte lederen handschoenen met een marge van 5 tot 1, en 3 tot 1 voor handschoenen met PVC-coating.



### Sectoren

- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie

### Toepassingen

- Werken met metaalplaten en -panelen
- Chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden
- Eindassemblage
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren)
- Glasplaten en -panelen snijden
- Fabricage van metalen onderdelen, glasplaten
- Assemblage en inspectie van onderdelen

### Kenmerken

- **Speciale nitrilformule:** olieafstotend en mechanische bescherming
- **Voorgevormd ontwerp en interlock gebreide voering:**  
Verbeterd comfort
- **Siliconenvrij ontwerp:** Voor metaalplaat-vriendelijke industriële werkhandschoenen

### Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3111A

### Specificaties

MERK   VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
ActivArm <sup>®</sup> Hylite™ 47-409	<b>Afwerking:</b> Volledig gecoat <b>Coatingmateriaal:</b> Nitril <b>Voeringmateriaal:</b> Interlockkatoen <b>Manchetstijl:</b> Nitragold™		7, 8, 9, 10	273-289 mm; 10,74- 11,37 inch	Blauw	• 12 paar per zak; 12 zakken per karton

### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.