

Voorheen bekend als: MICROGARD® 2000 Overboots - Model 407

**Superieure bescherming tegen vloeistofsprays en fijne deeltjes met een laag risico door de gebonden naden voor een betere totale bescherming..**

### DESIGN

De serie MICROGARD® 2000 is zo ontworpen dat waterdamp (transpiratie) weg kan maar het pak wel bestand is tegen verzadiging van vloeibare chemische stoffen. Ook filtert het 100 % van de deeltjes tot 0,01 micron\*.

### GEBONDEN NADEN

Superieure sterkte, vloeistof- en deeltjesbarrière

### EIGENSCHAPPEN OVERLAARZEN

- Vetersluiting
  - Gebonden naden
  - Elastiek aan de bovenkant van de laars
- Model 407 met vaste laarzen met pvc slipwerende zool op bestelling verkrijgbaar

### KLEUREN

Wit

Maten

42-46



## Sectoren

- Biowetenschappen
- Metaalproductie
- Voedselverwerking


## Toepassingen

- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Productielijnen ondersteunen en onderhouden
- Installaties en machines onderhouden
- Veterinaire diensten
- Installaties en machines reinigen
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken


## BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Bewezen barrièrebescherming tegen vloeistoffen met lage chemicaliënconcentratie en biologische risico's van vloeistoffen en deeltjes
- Zit comfortabel met minder risico op hittestress door het waterdampdoorlatende ('ademende') materiaal
- Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager
- Plusarm

## Materiaal Schema



## Naaddiagram



## Performance Standards



EN ISO 13688:2013

## Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	Eén maat(42-46)
Kleur	Wit
Land van oorsprong	China
Overzicht verpakkingen	150 pairs per case
Productmateriaal	Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën
Productreferentie	2000 Overlaarzen - Model 407
Overzicht normen	CE categorie III (Type PB (6)-B, EN 14126)
Naadtype	Gebonden
Houdbaarheidstermijn	5 years

## Pakonderdelen & accessoires

### Suit-onderdelen en -accessoires

#### Designeigenschappen

Vetersluiting, elastiek aan de bovenkant van de laars, gebonden naden, model 407 heeft een pvc zool met elektrostatische ontlading.

### Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van handelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

