



Condições oleosas



Aplicações moderadas

Luvas de segurança duráveis e repelentes de óleo, que combinam proteção mecânica e flexibilidade

- **Proteção especializada:** A formulação especial de nitrilo das luvas industriais ActivArmr® 47-409 combina repelência a óleo, proteção mecânica e flexibilidade com resistência à abrasão avançada, em conformidade com as normas EN e ANSI
- **Conforto elevado:** Com seu design naturalmente contornado, forro de intertravamento e tamanho generoso, essas luvas resistentes à abrasão oferecem o mesmo conforto de uma luva de algodão ou de couro leve, facilitando o uso por mais tempo*
- **Durabilidade aprimorada:** Elas superam as luvas de algodão por uma margem de 12 para 1, as luvas de couro leve por uma margem de 5 para 1 e as luvas revestidas de PVC por 3 para 1
- **Redução dos riscos de defeitos na superfície:** As luvas de trabalho ActivArmr® 47-409 são isentas de silicone, garantindo que as chapas metálicas sejam mantidas limpas e que o risco de transferência de contaminantes para o metal antes da pintura seja minimizado
- **Conveniência genuína:** Essas luvas de proteção também estão disponíveis em uma ampla variedade de estilos, comprimentos e tamanhos



Indústrias

- Automotiva
- Máquinas e equipamentos
- Fabricação de metal

Aplicações

- Manuseio de painéis e chapas de metal
- Montagem de chassis e acabamento
- Montagem final
- Inspeção (seleção, verificação e marcação)
- Corte de painéis, chapas e vidros
- Fabricação de peças de metal e chapas de vidro
- Montagem e inspeção de componentes

Principais características

- **Formulação especial de nitrilo:** Repelência a óleo e proteção mecânica
- **Design contornado e forro de malha interlock:** Níveis de conforto aprimorados
- **Design sem silicone:** Para luvas de trabalho industriais adequadas para chapas metálicas
- **Certificado de Aprovação:** Produto com Certificado de Aprovação (CA) Nº 42.755

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Calibre	TAMANHO	COMPIMENTO	COR DO REVESTIMENTO	EMBALAGEM
ActivArmr® 47-409	Acabamento: Revestimento integral Material de revestimento: Nitrilo Material do forro: Algodão entretecido Estilo do punho: Nitragold™		7, 8, 9, 10	273-289 mm; 10,74-11,37 polegadas	Azul	• 12 pares por pacote; 12 pacotes por caixa

Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelas, Bélgica
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, EUA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Austrália
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malásia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América Latina e Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Salas 1304, 1305 e 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canadá
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.