

Conhecida anteriormente como: Powerflex® 80-100



Multiuso



Aplicações pesadas

## Luvas multiuso duráveis, que combinam desempenho mecânico com excelente aderência

- **Punho reforçado:** As luvas de trabalho ActivArmr® 80-100 possuem um acabamento enrugado, para excelente aderência em ambientes úmidos e secos, garantindo que sejam uma opção segura e que aumente a produtividade em aplicações de construção, transporte, expedição e armazenagem
- **Durabilidade aprimorada:** A robustez e a durabilidade são garantidas pelo robusto revestimento de látex de borracha natural dessas luvas industriais
- **Maior conforto:** Com um forro de malha automática que proporciona uma superfície interna tensionada de forma ideal, as luvas multiuso ActivArmr® 80-100 garantem um ajuste confortável e maior destreza
- **Versatilidade genuína:** Elas são boas luvas de trabalho, pois foram projetadas para uma ampla gama de aplicações de manuseio e transporte



### Indústrias

- Máquinas e equipamentos

### Aplicações

- Coleta de blocos e cilindros em estado bruto
- Coleta e acabamento de peças estruturais
- Carga e descarga de peças ou caixas com sem acabamento
- Escolha de peças e acessórios
- Montagem final
- Carregamento de matéria-prima
- Descarga de peças trabalhadas

Conhecida anteriormente como: Powerflex® 80-100

### Principais características

- **Revestimento com acabamento enrugado:** Luvas com excelente aderência em condições secas e úmidas
- **Design resistente de látex de borracha natural:** para luvas resistentes à abrasão
- **Forro de malha e superfície interna tensionada:** excelente ajuste e flexibilidade

### Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

#### Conformidade com o regulamento REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN 388: 2016



2142B

### Especificações

MARCA   MODELO	DESCRIÇÃO	Calibre	TAMANHO	COMPRIIMENTO	COR DO REVESTIMENTO	EMBALAGEM
ActivArm® 80-100	<b>Acabamento:</b> Palma revestida <b>Material de revestimento:</b> Látex de borracha natural <b>Material do forro:</b> Algodão, Poliéster <b>Estilo do punho:</b> Punho tricotado	10	6, 7, 8, 9, 10	235 - 280 mm/ 9,25-11,02 polegadas	Azul	• 12 pares por pacote; 12 pacotes por caixa

### Para obter mais informações, acesse nosso site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou ligue para

#### Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelas, Bélgica  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, EUA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Austrália

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Austrália  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center  
(Malásia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Região América Latina e Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Salas 1304, 1305 e 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. México  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canadá

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canadá  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.