

Ancien nom : Hylite™



Huiles



Usage modéré

## Gants de travail enduits de nitrile, trois quarts trempés, pour une alternative robuste aux gants en coton, cuir léger ou PVC

- **Protection assurée** : Les gants de protection ActivArmr® 47-400 sont enduits de nitrile sur trois quarts de leur surface, ce qui leur confère une protection mécanique, une résistance à l'abrasion, une bonne résistance à l'huile et une grande souplesse.
- **Durabilité accrue** : Grâce à leur enduction nitrile résistante, ces gants industriels surpassent les gants en coton de 12 à 1, les gants en cuir léger de 5 à 1 et les gants enduits de PVC de 3 à 1.
- **Confort accru** : Conçus avec une doublure en tricot interlock et disponibles dans une gamme de tailles, ces gants enduits de nitrile pour travaux moyens offrent une protection des mains avec un haut niveau de confort.
- **Optimisation de la convivialité** : En outre, ils bénéficient d'une conception ergonomique qui épouse les contours naturels de la main, ce qui les rend faciles à porter pendant de longues périodes.
- **Réduction des risques de défauts de surface** : Ces gants résistants à l'huile ne contenant pas de silicone, ils garantissent également la propreté des tôles et empêchent le transfert de contaminants avant la mise en peinture.



### Secteurs industriels

- Automobile
- Machinerie et équipements
- Transformation des métaux


### Applications

- Manipulation de feuilles et de panneaux métalliques
- Assemblage de châssis et installation de garnitures
- Assemblage final
- Inspection (ramassage, vérification et marquage)
- Taille de carreaux et de panneaux de verre
- Fabrication de pièces de métal et de carreaux de verre
- Assemblage et inspection d'éléments

### Principales caractéristiques

- **Formulation en nitrile** : Flexibilité, résistance à l'huile et à l'abrasion
- **Doublure en tricot interlock et taille généreuse** : confort accru
- **Forme ergonomique de la main** : confortable à porter pendant de longues périodes

### Normes de performance et Conformité aux règlements



### Caractéristiques techniques

MARQUE   MODÈLE	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE REVÊTEMENT	EMBALLAGE
ActivArmr® 47-400	<b>Finition:</b> Enduction ¾ <b>Matériau de l'enduit:</b> Nitrile <b>Matériau de la doublure:</b> Coton interlock <b>Poignet:</b> Poignet en tricot	S.O.	7, 8, 9, 10	265-295 mm ; 10.74-11.37 pouces	Bleu	• 12 paires par sac ; 12 sacs par boîte

### Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

#### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télé. : +32 (0) 2 528 74 01

#### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
suite 210  
Iselin, NJ 08830, États-Unis  
Tél. : 1 800 800-0444  
Télé. : 1 800 800-0445

#### Australie

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Victoria, 3121  
Australie  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télé. : +61 1800 803 578

#### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tél. : +603 8310 6688  
Télé. : +603 8310 6699

#### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, C.P. 76079  
Querétaro, Qro. Mexique  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec) J2K 2K8,  
Canada  
Tél. : +1 800 363-8340  
Télé. : 1 800 267-3551