



Schnittfestigkeit



Hitze



Hohe Belastung

## Fortschrittliche, schnittfeste Sicherheitshandschuhe aus hochwertigem Leder für hervorragende Griffigkeit

- **Verbesserte Verteidigungsmaßnahmen:** Diese Sicherheitshandschuhe sind mit Aramidfasern und verstärktem Daumenbereich sowie mit auf den Fingerrücken verlegten Nähten ausgestattet, um vor kleineren Verletzungen, scharfen Stichen und Einstichen zu schützen.
- **Spezieller Schutz:** Der ActivArmr® 70-765 gehört zu den besten Lederarbeitshandschuhen auf dem Markt und schützt die Hände auch bei intermittierendem Hitzekontakt bis zu 100°C/200°F.
- **Gestärkter Griff:** Sie gewährleisten einen starken, sicheren Halt in öligen Umgebungen
- **Verbesserte Haltbarkeit:** ActivArmr® 70-765 Arbeitshandschuhe mit Lederhandflächen bestehen aus einem mittelschweren, schnittfesten Garn der Stärke 10, das eine lange Nutzungsdauer gewährleistet.
- **Optimierter Komfort:** ActivArmr® 70-765 Sicherheitshandschuhe sind nicht nur hitzebeständig, sondern auch bequem und mit farbigem Polyester und Baumwolle geflochten



#### Industrien

- Automobilindustrie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

#### Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Handhabung rauer, gespannter Metallteile
- Reparatur und Austausch von Glas
- Greifen rauer Blöcke und Zylinder
- Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
- Presserarbeiten

Ehemals: Vantage®70-765

#### Hauptmerkmale

- **Doppelt genäht mit Aramidfaser:** Verbesserter Schutz
- **Mittelschweres schnittfestes Garn:** Hoher Schnittschutz im Verhältnis zum Gewicht
- **Hitzebeständige Konstruktion:** Intermittierender Wärmekontakt bis zu 100°C/200°F

#### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

#### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43D

EN 407



X1XXXX



#### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm® 70-765	<b>Veredelung:</b> Innenhand aus Leder <b>Beschichtungsmaterial:</b> Leder <b>Auskleidungsmaterial:</b> Acryl, Nylon, Aramid <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	10	8, 9, 10, 11	235-275 mm/ 9,25-10,82 Zoll	Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Paar pro Beutel; 3 Beutel pro Umkarton</li> </ul>

#### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

##### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

##### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

##### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

##### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

##### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexiko  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551