



Mehrzweck



Hohe Belastung

## Strapazierfähige Mehrzweckhandschuhe, die mechanische Leistung mit hervorragender Griffigkeit kombinieren

- **Gestärkter Griff:** Die ActivArmr® 80-100 Arbeitshandschuhe haben ein Crinkle-Finish, das einen ausgezeichneten Grip bei Nässe und Trockenheit gewährleistet. Sie sind eine sichere, produktivitätssteigernde Wahl für Anwendungen im Baugewerbe, Transport, Versand und Lagerhaltung.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Robustheit und Langlebigkeit werden durch die robuste Naturkautschuklatex-Beschichtung dieser Industriehandschuhe gewährleistet
- **Erhöhter Komfort:** Der ActivArmr® 80-100 Mehrzweckhandschuh verfügt über ein automatisch gestricktes Innenfutter, das für eine optimal gespannte Innenfläche sorgt und somit einen angenehmen Tragekomfort und erhöhte Fingerfertigkeit gewährleistet.
- **Echte Vielseitigkeit:** Sie eignen sich gut als Arbeitshandschuhe, da sie für eine breite Palette von Handhabungs- und Trageanwendungen konzipiert sind



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen

### Einsatzbereiche

- Greifen rauer Blöcke und Zylinder
- Greifen und Bearbeiten von Strukturteilen
- Be- und Entladen rauer Teile und Kisten
- Aufnehmen von Teilen und Zubehör
- Endmontage
- Verladen von Rohstoffen
- Entladen bearbeiteter Teile

### Hauptmerkmale

- **Crinkle-Finish-Beschichtung:** Hervorragend griffige Handschuhe bei trockenen und nassen Bedingungen
- **Strapazierfähiges Design aus Naturkautschuklatex:** Für abriebfeste und hitzebeständige Handschuhe, die bis zu 250°C schützen können
- **Gestricktes Innenfutter und gespannte Innenfläche:** Hervorragende Passform und Flexibilität

### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine
- Zinkdibutyldithiocarbamat
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2142B

EN 407



X2XXXX

### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArmr® 80-100	<b>Veredelung:</b> Handinnenflächenbeschichtet <b>Beschichtungsmaterial:</b> Naturgummilatem <b>Auskleidungsmaterial:</b> Baumwolle, Polyester <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	10	6, 7, 8, 9, 10	235 - 280 mm/ 9,25-11,02 Zoll	Blau	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexiko  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551