



Kälte



Hitze



Mittlere Belastungen

## Arbeitshandschuh mit Fleecefutter für ein sicheres und komfortables Arbeiten unter Kältebedingungen

- **Erhöhte Sichtbarkeit:** Diese Sicherheitshandschuhe bieten Schnitt- und Abriebschutz bei schlechten Lichtverhältnissen, mit einem nahtlosen, leuchtend gelben Frottee-Schlingen-Acryl-Innenfutter
- **Verstärkte Griffigkeit:** ActivArm® 80-400 Thermohandschuhe haben eine hellblaue, gekräuselte Handfläche, die die Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen verbessert
- **Optimierte Isolierung:** Diese mit Fleece gefütterten und mit Naturlatex beschichteten thermischen Arbeitshandschuhe schützen vor Temperaturen bis zu  $-15^{\circ}\text{C}/5^{\circ}\text{F}$  (längerer Kontakt) und  $-30^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{F}$  (intermittierender/kurzer Kontakt), können aber auch 15 Sekunden lang heiße Komponenten bis zu  $250^{\circ}\text{C}/480^{\circ}\text{F}$  handhaben
- **Fortschrittliche Ergonomie:** Das ergonomische Design des ActivArm® 80-400 Industriehandschuhs bietet dem Anwender eine hervorragende Passform und einen hohen Tragekomfort und gewährleistet gleichzeitig Flexibilität und Fingerfertigkeit.



### Industrien

- Bauarbeiten
- Forstwirtschaft

### Einsatzbereiche

- Versenden und Verladen von Produkten
- Bauarbeiten
- Wintereinsatz in Außenbereichen

### Hauptmerkmale

- **Erhöhte Sichtbarkeit des Designs:** Für den persönlichen Schutz in schlecht beleuchteten Umgebungen
- **Gekräuselte Handflächenbeschichtung:** Verbessertes Nass- und Trockengriff
- **Fleece-Futter:** Für einen sicheren Schutz der Hände bei niedrigen Temperaturen

### Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Dithiocarbamat
- Latexproteine
- Zink-2-Mercaptobenzothiazol

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2231C

EN 407



X2XXXX

EN 511



020

### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm® 80-400	<b>Veredelung:</b> Handinnenflächenbeschichtet <b>Beschichtungsmaterial:</b> Naturgummilatex <b>Auskleidungsmaterial:</b> Acryl-Schlingengewebe <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	7	7, 8, 9, 10, 11	250 - 290 mm, 10-12"	Blau	12 Paare/Beutel, 6 Beutel/Karton

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
 Riverside Business Park  
 Blvd International, 55  
 1070 Brüssel, Belgien  
 Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
 111 Wood Avenue South,  
 Suite 210  
 Iselin, NJ 08830, USA  
 Tel.: +1 800 800 0444  
 Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
 Level 3,678 Victoria Street,  
 Richmond, Vic, 3121  
 Australien  
 Tel.: +61 1800 337 041  
 Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
 (Malaysia) Sdn Bhd  
 Prima 6, Prima Avenue  
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
 Tel.: +603 8310 6688  
 Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
 Q7001 Torre II,  
 Suites 1304, 1305 y 1306.  
 Col. Centro Sur, c.p. 76079  
 Queretaro, Qro, Mexiko  
 Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
 105 Lauder  
 Cowansville, QC J2K 2K8  
 Canada  
 Tel.: +1 800 363-8340  
 Fax: +1 800 267 3551