



Kälte



Hitze



Mittlere Belastungen

Arbeitshandschuh mit Fleecefutter für ein sicheres und komfortables Arbeiten unter Kältebedingungen

- **Erhöhte Sichtbarkeit:** Diese Sicherheitshandschuhe bieten Schnitt- und Abriebchutz bei schlechten Lichtverhältnissen, mit einem nahtlosen, leuchtend gelben Frottee-Schlingen-Acryl-Innenfutter
- **Verstärkte Griffigkeit:** ActivArm® 80-400 Thermohandschuhe haben eine hellblaue, gekräuselte Handfläche, die die Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen verbessert
- **Optimierte Isolierung:** Diese mit Fleece gefütterten und mit Naturlatex beschichteten thermischen Arbeitshandschuhe schützen vor Temperaturen bis zu $-15^{\circ}\text{C}/5^{\circ}\text{F}$ (längerer Kontakt) und $-30^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{F}$ (intermittierender/kurzer Kontakt), können aber auch 15 Sekunden lang heiße Komponenten bis zu $250^{\circ}\text{C}/480^{\circ}\text{F}$ handhaben
- **Fortschrittliche Ergonomie:** Das ergonomische Design des ActivArm® 80-400 Industriehandschuhs bietet dem Anwender eine hervorragende Passform und einen hohen Tragekomfort und gewährleistet gleichzeitig Flexibilität und Fingerfertigkeit.



Industrien

- Bauarbeiten
- Forstwirtschaft

Einsatzbereiche

- Versenden und Verladen von Produkten
- Bauarbeiten
- Wintereinsatz in Außenbereichen

Hauptmerkmale

- **Erhöhte Sichtbarkeit des Designs:** Für den persönlichen Schutz in schlecht beleuchteten Umgebungen
- **Gekräuselte Handflächenbeschichtung:** Verbessertes Nass- und Trockengriff
- **Fleece-Futter:** Für einen sicheren Schutz der Hände bei niedrigen Temperaturen

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Dithiocarbamat
- Latexproteine
- Zink-2-Mercaptobenzothiazol

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2231C

EN 407



X2XXXX

EN 511



020

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm® 80-400	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Naturgummilatex Auskleidungsmaterial: Acryl-Schlingengewebe Manschetten-Stil: Strickbund	7	7, 8, 9, 10, 11	250 - 290 mm, 10-12"	Blau	12 Paare/Beutel, 6 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brüssel, Belgien
 Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 Tel.: +1 800 800 0444
 Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
 Level 3,678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australien
 Tel.: +61 1800 337 041
 Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6
 Tel.: +603 8310 6688
 Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306.
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro, Mexiko
 Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
 105 Lauder
 Cowansville, QC J2K 2K8
 Canada
 Tel.: +1 800 363-8340
 Fax: +1 800 267 3551