



Schnittfestigkeit



Hitze



Hohe Belastung

Hochleistungs-Schutzhandschuhe, die Schnitt- und Hitzebeständigkeit mit hervorragender Griffbarkeit kombinieren

- **Fortgeschrittene Verteidigungen:** Das Stahl-, Glasfaser- und Aramidfutter des ActivArm[®] 80-658 Sicherheitshandschuhs bietet Schnittfestigkeit nach EN ISO E und Hitzebeständigkeit nach EN 407 Stufe 2 für hervorragenden Handschutz beim Umgang mit scharfen und warmen Teilen.
- **Spezieller Schutz:** Mit ihrer Latexbeschichtung und der erhabenen, gekräuselten Oberfläche verringern diese robusten, strapazierfähigen Handschuhe das Abrutschen und Muskelverspannungen und schützen die Hände, während sie gleichzeitig eine starke Griffleistung gewährleisten.
- **Verbesserte Funktionen:** Für zusätzlichen Schutz von Unterarm und Handgelenk sind die ActivArm[®] 80-658 Industriehandschuhe mit einer extralangen, flüssigkeitsabweisenden Stulpe ausgestattet, die die Haut vor potenziell gefährlichen flüssigen Lösungen abschirmt.
- **Zusätzlicher Komfort:** Diese erdgrünen Handschuhe verdecken Schmutz, sind aber waschbar und in verschiedenen Größen erhältlich.



Industrien

- Bauarbeiten
- Glasproduktion
- Metallverarbeitung
- Abfallrecycling und -entsorgung

Einsatzbereiche

- Schwerarbeiten, bei denen auch Tastsensibilität gefordert ist
- Handhabung gezackter Metalle
- Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten
- Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen

Hauptmerkmale

- **Dreischichtige Konstruktion:** Zusätzliche Schnitt-, Splitter- und Brandfestigkeit
- **Latex-Beschichtung mit gekräuselter Oberfläche:** Fester Trocken- und Nassgriff
- **Extra lange Stulpe:** Für Arbeitshandschuhe, die Unterarm und Handgelenk schützen

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (in der Beschichtung und im elastischen Strickbund)
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm® 80-658	Veredelung: Tauchbeschichtung Beschichtungsmaterial: Naturgummilatex Auskleidungsmaterial: Edelstahl, Nylon, Glasfaser, Baumwolle, Aramid Manschetten-Stil: Verlängert	7	6, 7, 8, 9, 10	250-300 mm; 9,84-11,81 Zoll	Blau	12 Paare/Beutel, 6 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551