



Öl



Hohe Belastung

Ölabweisende, nitrilbeschichtete Arbeitshandschuhe, für Arbeiten, die eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen scharfe Materialien erfordern

- **Erhöhte Flexibilität und Haltbarkeit:** ActivArm® Hycron® 27-810 nitrilbeschichtete Handschuhe bieten mehr Flexibilität als PVC-beschichtete Handschuhe und sind dreimal so haltbar wie Alternativen aus strapazierfähigem Leder
- **Spezieller Schutz:** Ihre einzigartige Nitrilformulierung gewährleistet außerdem einen robusten Handschutz gegen scharfe und abrasive Materialien sowie gegen Öl und Fett.
- **Verbesserte Funktionen:** ActivArm® Hycron® 27-810 Arbeitshandschuhe verfügen über eine lange Sicherheitsstulpe, die den Schutz von Händen und Handgelenken weiter erhöht
- **Geringeres Risiko von Oberflächenfehlern:** Da sie silikonfrei sind, eignen sie sich ideal für die Metallverarbeitung und den Motorenbau und verhindern, dass Verunreinigungen vor dem Lackieren auf die Farbe übertragen werden.
- **Erhöhter Komfort:** Das Baumwoll-Jersey-Gewebe dieser ActivArm®-Handschuhe bietet außerdem optimalen Tragekomfort für einen weniger anstrengenden Handschutz im Alltag.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Chemie

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Metall- und Montagearbeiten
- Spritzgussarbeiten
- Greifen und Bearbeiten von Strukturteilen
- Befestigen und Zuschneiden von Teilen, Kabelbäumen und Anschlüssen
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen

Hauptmerkmale

- **Nitril-Formulierung:** Flexibilität, Haltbarkeit, Abriebfestigkeit*
- **Lange Sicherheitsstulpe:** Verbessertes Schutz für Hände und Handgelenke
- **Silikonfreies Design:** Gesicherte Sauberkeit in der Metall- und Motorenfertigung

**3x mehr Haltbarkeit als Alternativen aus strapazierfähigem Leder*

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



4121B

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm® Hycron® 27-810	Veredelung: Vollbeschichtung Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: Baumwolle Manschetten-Stil: Verlängerte Sicherheitsstulpe		10	315 mm	Blau	12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551