



Öl



Mittlere Belastungen

Vollständig nitrilbeschichtete Arbeitshandschuhe, für Komfort, Flexibilität und mechanische Beständigkeit

- **Optimierter Komfort und Ergonomie:** Mit Interlock-Strickfutter, großzügig bemessenen Größen und einem Design, das sich den natürlichen Handkonturen anpasst, bieten die vollgetauchten ActivArmr® Hylite™ 47-402 nitrilbeschichteten Arbeitshandschuhe einen überragenden Komfort
- **Erweiterter Schutz:** Eine spezielle Nitrilformulierung ermöglicht es diesen Industriehandschuhen, robusten mechanischen Schutz, ölabweisende Eigenschaften und Abriebfestigkeit zu kombinieren und gleichzeitig eine hervorragende Flexibilität zu bieten.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Sie übertreffen PVC-beschichtete Handschuhe im Verhältnis 3:1, leichte Lederhandschuhe im Verhältnis 5:1 und Baumwollhandschuhe im Verhältnis 12:1.
- **Geringeres Risiko von Oberflächenfehlern:** Diese ActivArmr®-Handschuhe sind silikonfrei und eignen sich für die Handhabung von Metallblechen und die Herstellung von Motoren. Sie bieten garantierte Sauberkeit und verringern das Risiko der Übertragung von Verunreinigungen.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Chemie

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Fahrgestellmontage/Entgraten von Karosserieteilen
- Endmontage
- Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
- Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen
- Herstellung von Metallteilen und Flachglas
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Lagerung von Rohmaterialien
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Warenannahme

Hauptmerkmale

- **Konturiertes Design und Interlock-Strickfutter:** Verbesserte Ergonomie und Komfort
- **Nitril-Formulierung:** Abriebfestigkeit, ölabweisende Eigenschaften und Flexibilität
- **Silikonfreie Ausführung:** Garantierte Sauberkeit beim Umgang mit Metallen

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3111A

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm® Hylite™ 47-402	Veredelung: Vollbeschichtung Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: Interlock-Baumwolle Manschetten-Stil: Strickbund	N.V.	7, 8, 9, 10	265-295 mm; 10,74-11,37 Zoll	Blau	12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brüssel, Belgien
 Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 Tel.: +1 800 800 0444
 Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
 Level 3,678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australien
 Tel.: +61 1800 337 041
 Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6
 Tel.: +603 8310 6688
 Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306.
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro, Mexiko
 Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
 105 Lauder
 Cowansville, QC J2K 2K8
 Canada
 Tel.: +1 800 363-8340
 Fax: +1 800 267 3551