

# ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

## 47-409

Bequemer, ölabweisender Handschuh für mittelschwere Arbeiten



Öl

MD

Mittlere Belastungen

## Strapazierfähige, ölabweisende Sicherheitshandschuhe, die mechanischen Schutz und Flexibilität kombinieren

- **Spezieller Schutz:** Die spezielle Nitrilformulierung des ActivArm<sup>®</sup> Hylite 47-409 Industriehandschuhs kombiniert ölabweisende Eigenschaften, mechanischen Schutz und Flexibilität mit fortschrittlicher, EN- und ANSI-konformer Abriebfestigkeit
- **Erhöhter Komfort:** Mit ihrem natürlich geformten Design, dem Interlock-Futter und der großzügigen Größe bieten diese abriebfesten Handschuhe den gleichen Komfort wie ein Baumwoll- oder leichter Lederhandschuh und ermöglichen ein längeres Tragen\*.
- **Geringeres Risiko von Oberflächenfehlern:** ActivArm<sup>®</sup> Hylite 47-409 Arbeitshandschuhe sind silikonfrei und sorgen dafür, dass Bleche sauber bleiben und das Risiko der Übertragung von Verunreinigungen auf das Metall vor dem Lackieren minimiert wird.
- **Echter Komfort:** Diese Schutzhandschuhe sind in einer Vielzahl von Ausführungen, Längen und Größen erhältlich  
\*ActivArm<sup>®</sup>-Handschuhe übertreffen Baumwollhandschuhe im Verhältnis 12:1, leichte Lederhandschuhe im Verhältnis 5:1 und PVC-beschichtete Handschuhe im Verhältnis 3:1.



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

### Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Fahrgestellmontage/Entgraten von Karosserieteilen
- Endmontage
- Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
- Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen
- Herstellung von Metallteilen und Flachglas
- Montage und Prüfung von Komponenten

### Hauptmerkmale

- **Spezielle Nitrilformulierung:** Ölabweisung und mechanischer Schutz
- **Konturiertes Design und Interlock-Strickfutter:** Erhöhter Komfort
- **Silikonfreies Design:** Für blechfreundliche Industriearbeitshandschuhe

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3111A

### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
ActivArm <sup>®</sup> Hylite™ 47-409	<b>Veredelung:</b> Vollbeschichtung <b>Beschichtungsmaterial:</b> Nitril <b>Auskleidungsmaterial:</b> Interlock-Baumwolle <b>Manschetten-Stil:</b> Nitragold™		7, 8, 9, 10	273-289 mm; 10,74-11,37 Zoll	Blau	12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
 Riverside Business Park  
 Blvd International, 55  
 1070 Brüssel, Belgien  
 Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
 111 Wood Avenue South,  
 Suite 210  
 Iselin, NJ 08830, USA  
 Tel.: +1 800 800 0444  
 Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
 Level 3,678 Victoria Street,  
 Richmond, Vic, 3121  
 Australien  
 Tel.: +61 1800 337 041  
 Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
 (Malaysia) Sdn Bhd  
 Prima 6, Prima Avenue  
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
 Tel.: +603 8310 6688  
 Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
 Q7001 Torre II,  
 Suites 1304, 1305 y 1306.  
 Col. Centro Sur, c.p. 76079  
 Queretaro, Qro, Mexiko  
 Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
 105 Lauder  
 Cowansville, QC J2K 2K8  
 Canada  
 Tel.: +1 800 363-8340  
 Fax: +1 800 267 3551