

Autoklavierbare Clearview-Schutzbrille mit kratzfester, optisch korrekter Scheibe

- **Erhöhter Komfort:** BioClean™ Clearview Autoclavable Goggles BCAG sind mit einem fusselfreien latexfreien Kopfband und einem weichen thermoplastischen Gummirahmen ausgestattet, der sich ideal für die Verwendung über einer Brille eignet.
- **Geringeres Kontaminationsrisiko:** Die BioClean™ Clearview-Brille verfügt über obere Belüftungsöffnungen und ein indirektes unteres Belüftungssystem, um das Kontaminationsrisiko beim Betreten kontrollierter Umgebungen zu minimieren
- **Verbesserte Funktionen:** Diese autoklavierbare Schutzbrille verfügt über eine optisch korrekte Scheibe aus gehärtetem Polycarbonat, die bis zu 25 Zyklen lang kratzfest und beschlagfrei ist und den Trägern eine klare Sicht garantiert.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Sie sind außerdem für 40 Autoklavenzyklen von 30 Minuten Dauer bei 121°C/250°F getestet.



Key Features and Benefits

- **Thermoplastischer Gummirahmen:** Für besseren Sitz und Tragekomfort
- **Indirektes Belüftungssystem:** Geringeres Kontaminationsrisiko
- **Robustes Polycarbonat-Glas:** Verhindert Kratzer, sorgt für eine klare Sicht

Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Labor und Forschung
- Produktion und Herstellung

Empfohlen für

- Herstellung von Medizinprodukten
- Biotechnologische Herstellung von Mischungen
- Handhabung von Aktivmaterial, Wartung von Geräten und Instrumenten
- Synthese von organischen und anderen Materialien
- Zubereitung von Pharmazeutika
- Reinigung und Vorbereitung von



Autoklavierbare Schutzbrille BioClean™ Clearview BCAG

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	Thermoplastischer Kautschuk, Polycarbonat, Polypropylen, Silikon
Farbe	Weiß
Prüfungsstandards	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Normen	CE-Nummer, EN 166:2001, Kategorie II, UKCA
Verpackung Übersicht	<p>Schutzbrille (BCAG): Ein Stück pro versiegeltem PE-Beutel ; 12 Beutel pro Innenkarton; fünf Kartons pro Karton (60 Stück)</p> <p>Ersatzglas (BCAG-SL): Ein Stück pro versiegeltem PE-Beutel; 10 Beutel/Innenbox; 10 Schachteln pro Karton (100 Stück)</p> <p>Ersatz-Riemen (BCAG-SS)*: 25 Stück pro versiegeltem PE-Beutel; zwei Beutel pro Innenkarton; 10 Schachteln pro Karton (500 Stück)</p> <p>*Nur Gurt, ohne Verstellhaken und Gurtclip.</p>
Ursprungsland	Taiwan
Sterilisationsverfahren	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes
Reinraumklasse	ISO-Reinraumklasse 4 (EU GMP Grade A)
Haltbarkeit	Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.
Standard Number Rahmen	EN 166 - Europäische Norm für den persönlichen Augenschutz
optische Klasse	1
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, trocken und in der Originalverpackung aufbewahren. Von Ozonquellen fernhalten. Wenn die Produkte wie angegeben ordnungsgemäß gelagert werden, verlieren sie weder ihre Leistung noch verändern sie ihre Eigenschaften wesentlich. Wenn Produkte durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden könnten, ist das Verfallsdatum auf den Verpackungen angegeben.
Gewicht	103 g

PHYSICAL PROPERTIES

Gesamtabmessungen	<p>Linsendicke ($\pm 0,3$ mm): 3,1 mm Brückenbreite ($\pm 0,5$ mm): 70 mm Brückenhöhe ($\pm 0,5$ mm): 26 mm Gesamtbreite (Scharnier zu Scharnier) (± 3 mm): 190 mm Gesamthöhe (± 3 mm): 85 mm</p>
--------------------------	--

BESTELLINFORMATIONEN

	GRÖSSE	Autoklavierbare Schutzbrille	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAG	NACHBESTELLUNGSNUMMER	BCAG	BCAG-SL	BCAG-SS



Autoklavierbare Schutzbrille BioClean™ Clearview BCAG

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Manufacturers Identification Mark	Ansell	Ansell
Brand	BioClean™	BioClean™
Standard Number	EN 166 - Europäische Norm für den persönlichen Augenschutz	Europäische Norm für persönlichen Augenschutz
Field of Use	BT	Mittlere Energiebelastung bei extremen Temperaturen
Conformity Mark	CE	Konformität mit europäischen Normen
Field of Use	UKCA	Konformität mit dem britischen Standard

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Manufacturers Identification Mark	BioClean™	BioClean™
Optical Class	1	Hohe optische Qualität
Mechanical Strength	BT	Mittlere Energiebelastung bei extremen Temperaturen
Field of Use	Nein	Widerstandsfähigkeit gegen Beschlagen
Field of Use	O	Original Okular
Original Or Replacement Ocular	▽	Ersatz-Okular

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.



