

# Weißer medizinischer Untersuchungshandschuh aus Nitril mit HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology

- **HYDRASOFT™**  
**Hautbefeuchtungstechnologie:** Die einzigartige Innenbeschichtung hilft der Haut nachweislich, 2x mehr Feuchtigkeit\* zu speichern als bei Handschuhen ohne HYDRASOFT™-Technologie und verhindert so Trockenheit und Unbehagen
- **Bequeme Passform:** Die weiche Nitrilkombination sorgt für einen angenehmen Sitz und ein angenehmes Tragegefühl
- **Erhöhte Taktilität:** Die leichte Nitrilkonstruktion bietet zusätzlichen Komfort und Taktilität bei der Arbeit

NOW FEATURING  
 **HYDRASOFT™**  
Skin Moisturizing Technology



\*auf der Grundlage interner Tests (Daten in den Akten)

### Industrien

- Dental
- Gesundheitswesen
- Biowissenschaften

### Empfohlen für

- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor eine Typ-I-Latexallergie
- Standarduntersuchungen von Patienten
- Erhöhte Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, insbesondere bei sensiblen Verfahren
- Munduntersuchungen
- Laboranalysen
- Testverfahren
- Schutz der Haut vor Austrocknung und Rissbildung
- Herstellung von Pharmazeutika
- Allgemeine Zahnheilkunde

# TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktbeschreibung
<b>Externe Handschuhoberfläche</b>	Texturierte Finger
<b>Prüfungsstandards</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Produktzertifizierung</b>	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I
<b>Verpackung Übersicht</b>	100 Handschuhe pro Spender 10 Spender pro Karton 1000 Handschuhe pro Karton
<b>Aufbewahrung</b>	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
<b>Ursprungsland</b>	Indonesien
<b>Produkt Segmentation</b>	Hohe Tastsensibilität
<b>Antistatisch</b>	Nicht getestet
<b>Chemische Vulkanisierbeschleuniger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)</li> <li>Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)</li> </ul> <p><i>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</i></p>

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm/Inch)	245		ASTM D3767,EN 420
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-Wert 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
	<b>VOR ALTERUNG</b>	<b>NACH ALTERUNG</b>	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Dehnbarkeit (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Reißkraft (N)	≥ 6N	≥ 6	

## BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	TQ-601-XS	TQ-601-S	TQ-601-M	TQ-601-L	TQ-601-XL

## Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



## Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

### Russland

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

