

Sterile Einweghandschuhe aus Neopren, für den Einsatz in aseptischen Umgebungen und Reinräumen der Klasse 100 (ISO 5)/Grad A

- **Verbesserte Haltbarkeit:** TouchNTuff® DermaShield™ 73-701 sterile Einweghandschuhe zeichnen sich durch eine einzigartige Neoprenformulierung aus, die für eine höhere Haltbarkeit und Durchstichfestigkeit sorgt
- **Geringeres Allergierisiko:** Diese Neoprenhandschuhe wurden für aseptische Umgebungen entwickelt und sind frei von Latexproteinen und chemischen Beschleunigern. Sie beugen dem Risiko von Allergien und Empfindlichkeiten des Typs I und IV vor.
- **Verbesserte Funktionen:** Die mit der SUREFIT™ Cuff Roll-Down Technology ausgestattete Manschette verhindert das Herunterrollen der Manschetten und ermöglicht so ein dauerhaftes Tragen.
- **Erhöhter Schutz:** Neben ihrer Robustheit bieten diese Neoprenhandschuhe ihren Trägern ein hohes Maß an Beständigkeit gegen Chemikalienspritzer und schützen die Hände vor verschiedenen Gefahren.



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Neopren-Formulierung:** Exzellente Durchstichfestigkeit und Robustheit
- **SUREFIT™-Technologie:** Geringeres Risiko, dass sich die Manschette zusammenrollt
- **Latexfrei, frei von chemischen Beschleunigern:** Allergierisiken des Typs I und des Typs IV ausgeschlossen

Industrien

- Pharmazeutische Herstellung
- Laborforschung und -entwicklung
- Herstellung von Biotechnologie
- Kontrollierte/Kritische Umgebungen
- Produktion und Herstellung

Empfohlen für

- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Mischen, Zubereiten von Feststoffen und/oder Flüssigkeiten



TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktinformation
Material	Neopren (Polychloropren)
Farbe	Grün
Form	Anatomisch, mit nach vorne gebogenen Fingern
Manschette	Gerade mit SUREFIT™-Technologie
Produktion/QMS-Prüfungsstandards	ISO 9001:2015
Gesetzesvorschriften	Vorschriften des Qualitätsmanagementsystems 21 CFR, § 820, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2015, UKCA
Verpackung	1 Paar pro Innenhülle; eine Innenhülle pro Smartpack; 25 Smartpacks pro Innenbeutel; 2 Innenbeutel pro Außenbeutel; 4 Außenbeutel pro gefütterter Schachtel; 200 Paar pro Umkarton
Lagerung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, trocken und in der Originalverpackung aufbewahren. Von Ozonquellen fernhalten. Wenn die Produkte wie angegeben ordnungsgemäß gelagert werden, verlieren sie weder ihre Leistung noch verändern sie ihre Eigenschaften wesentlich. Wenn Produkte durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden könnten, ist das Verfallsdatum auf den Verpackungen angegeben.
Herkunftsland	Malaysia
Erhältliche Größen	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Pudergehalt	Pudergehalt
Außenfläche des Handschuhs	Texturierte Finger
Internal Glove Surface	Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie)
Sterilisationsverfahren	GAMMA-Bestrahlung (25 kGy)
Reinraumklasse	Klasse 100/ISO Klasse 5 & EU GMP Grad A/B und andere sterile Reinnräume
Haltbarkeit	5 Jahre
Getestet für die Handhabung von Zytostatika	Ja, gemäß ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k)
Proteingehalt	N.z.: Enthält kein Naturgummilatex
Antistatisch	Nein
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	<ul style="list-style-type: none"> Keine

Physikalische Eigenschaften	Größen								Testverfahren
	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	
Länge (mm/in)	295 (11,6)								EN 420/ASTM D3767
Handflächenbreite (mm/in)	73/2.87	78/3.07	84/3.31	90/3.54	96/3.78	103/4	109.5/4.3117/4.6		
Freiheit von Mikrolöchern	AQL-Wert 0,65								EN 455-1/ASTM D3577
Typischer Partikelgehalt $\geq 0,5\mu\text{m}$ (Counts/cm ²)	≤ 3500								TEST-RP-CC005.4
Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)	0.19 / 7.5								EN 420/ASTM D3767
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.21 / 8.27								EN 420/ASTM D3767
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.15/5.9								EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17								ASTM D412-06a
Höchstzugkraft (MPa) während der Alterung	12								ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9								EN 455-2
Kraft beim Bruch (N) während der Alterung	9								EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NACHBESTELLUNGSCODEN	73701055	73701060	73701065	73701070	73701075	73701080	73701085	73701090

LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363 8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Technologie



