

Anciennement connu comme : Polar Grip®



Froid



Applications lourdes

Gants d'hiver robustes et isolés avec une barrière de protection contre le retournement, protégeant les mains contre le ruissellement des liquides

- **Confort élevé** : Les gants de protection ActivArmr® 23-700 sont dotés d'une isolation en mousse de polyuréthane, qui offre une chaleur et un confort accrus lors de travaux dans des conditions froides.
- **Meilleure adhérence** : conçus pour durer plus longtemps que les gants en cuir standard, ces gants industriels robustes sont dotés d'une enduction en PVC à finition rugueuse, ce qui leur confère une excellente adhérence sur les surfaces humides et glissantes tout en protégeant les mains contre les liquides dangereux, les sels et autres produits chimiques.
- **Protection accrue** : Pour une protection accrue, les gants résistants à l'abrasion ActivArmr® 23-700 sont conçus avec une barrière d'évacuation qui empêche les liquides d'atteindre les mains et les poignets.



Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Industrie automobile

Applications

- Conservation de viandes emballées
- Stockage et transport
- Services généraux, travaux sur chantier
- Ramassage des ordures
- Exploration/Arpentage

ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

23-700

Gant d'hiver à enduction PVC intégrant une mousse isolante pour plus de chaleur

Anciennement connu comme : Polar Grip®

Principales propriétés

- **Isolation en mousse PU :** Gants de travail très confortables pour temps froid
- **Revêtement PVC à finition rugueuse :** forte adhérence, dextérité optimale
- **Barrière de sortie :** Pour les gants de travail avec protection supplémentaire des mains et des poignets

Normes de performance & Conformité réglementaire

ANSI/ISEA 105-2024



0493



EN388: 2016



3121B



111

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 23-700	Finition: Enduction totale Matériau de l'enduction: PVC Matériau du support: Coton, Nylon, Mousse polyuréthane isolante Modèle de manchette: Crispin		9, 10	275 - 300 mm ; 10.83-11.81 pouces	Orange fluorescent	6 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.