

Anciennement connu comme : PowerFlex® 80-409



Froid



Applications moyennes

Gants en nitrile entièrement enduits et isolés, assurant un confort exceptionnel dans des conditions froides

- **Durabilité accrue** : En combinant le nylon et le nitrile durables, les gants de protection à usage général ActivArmr® 80-409 sont capables de repousser l'eau et de résister au vent, tout en protégeant les mains avec une isolation exceptionnelle pour des températures aussi basses que -15°C/5°F et en offrant une adhérence supérieure dans des conditions humides grâce à une finition rugueuse.
- **Confort optimisé** : Ces gants chauds et isolés sont composés d'une doublure acrylique en éponge thermique, fine et sans couture, qui garantit un haut niveau de confort.
- **Protection supplémentaire** : Le poignet en tricot élastique des gants de sécurité ActivArmr® 80-409 offre une bonne tenue et une protection supplémentaire du poignet pour les tâches de poids moyen.
- **Risques réduits** : ces gants industriels sans silicone assurent la protection des produits et conviennent aux applications alimentaires.



Secteurs industriels

- Agriculture
- Construction
- Transformation des aliments
- Expédition

Applications

- Travaux hivernaux en extérieur
- Maintenance/Entretien
- Entreposage frigorifique
- Nettoyage des rues et ramassage des ordures

Anciennement connu comme : PowerFlex®80-409

Principales propriétés

- **Revêtement nitrile entièrement trempé** : résistance à l'abrasion et adhérence accrues
- **Doublure acrylique bouclée en éponge thermique** : pour les gants véritablement résistants au froid
- **Poignet en tricot élastique** : Pour une protection des mains ajustée et confortable

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 80-409	Finition: Enduction totale Matériau de l'enduction: Polyuréthane à base aqueuse et nitrile Matériau du support: Acrylique, Polyester, Polyamide Modèle de manchette: Poignet tricot	13	8, 9, 10	255-275 mm ; 10.0-10.8 pouces	Bleu	12 paires/sachet, 6 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australie
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.