



Huile



Applications lourdes

Gants industriels robustes, assurant une excellente protection mécanique pour les applications lourdes

- **Durabilité et protection avancées** : Les gants industriels ActivArm® Hycron 27-600 sont dotés d'une formulation nitrile unique et très durable, offrant aux utilisateurs une protection avancée contre les matériaux abrasifs, ainsi qu'une flexibilité et une résistance aux graisses et aux huiles.
- **Confort accru** : Ces gants résistants aux graisses sont également fabriqués en jersey de coton, ce qui permet d'amortir la main et d'absorber la transpiration.
- **Réduction des risques de défauts de surface** : Dépourvus de silicone, les gants de travail ActivArm® Hycron 27-600 empêchent le transfert de contaminants sur le métal avant la peinture, ce qui permet d'obtenir une finition de haute qualité.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôleés
- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Moulage par injection sous pression
- Manipulation et finition de pièces structurelles
- Fixation de pièces et de faisceaux de câbles, raccordement de dispositifs
- Assemblage et inspection de pièces

Principales propriétés

- **Formule nitrile robuste et durable*** : Résistance à l'huile et à l'abrasion
- **Tissu en jersey de coton** : Pour les gants à usage intensif offrant un confort optimal
- **Conception sans silicone** : Nettoyer les surfaces pour la fabrication de métaux et de moteurs
*Une durabilité trois fois supérieure à celle des alternatives en cuir standard à usage intensif

Normes de performance & Conformité réglementaire

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4121B

Spécifications

| MARQUE RÉF. | DESCRIPTION | Jauge | TAILLE | LONGUEUR | COULEUR DE L'ENDUCTION | CONDITIONNEMENT |
|---------------------------|---|-------|--------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| ActivArmr® Hycron® 27-600 | Finition: Enduction 3/4 Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Jersey coton Modèle de manchette: Poignet tricot | | 8, 9, 10, 11 | 246-272 mm, 9.68-10.7 pouces | Bleu | 12 paires/sachet, 12 sachets/carton |

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australie
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.