



Huile



Applications lourdes

Gants enduits de nitrile oléofuge, conçus pour la manipulation en toute sécurité de matériaux abrasifs

- **Flexibilité et durabilité accrues** : Grâce à une formulation unique de nitrile, les gants de travail ActivArmr® Hycron 27-602 sont plus souples que les gants enduits de PVC et trois fois plus durables que les solutions de rechange en cuir résistant.
- **Protection spécialisée** : Ces gants enduits de nitrile constituent également une excellente barrière contre les huiles et les graisses et offrent une excellente résistance à l'abrasion, ce qui les rend idéaux pour la manipulation de matériaux tranchants et abrasifs.
- **Réduction des risques de défauts** : Sans silicone, ces gants ActivArmr® sont propres et adaptés au travail des métaux et à la fabrication de moteurs, évitant tout transfert potentiel de contaminants sur le métal avant la peinture.
- **Un confort accru** : Leur tissu en jersey de coton amortit la main et absorbe la transpiration, offrant aux porteurs une excellente protection de la main et un confort respirant.



***Ces gants résistants à l'abrasion sont trois fois plus durables que les alternatives en cuir standard.**

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications


- Manipulation de tôles et de panneaux tôle
- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Moulage par injection sous pression
- Manipulation et finition de pièces structurelles
- Fixation de pièces et de faisceaux de câbles, raccordement de dispositifs
- Assemblage et inspection de pièces

Principales propriétés

- **Unique nitrile formulation:** Flexibilité, durabilité, résistance à l'abrasion*.
- **Doublure en jersey de coton :** Pour des gants de protection respirants et confortables
- **Conception sans silicone :** Moins de risques de défauts de surface lors de la manipulation du métal

**3x plus de durabilité que les alternatives en cuir résistant*

Normes de performance & Conformité réglementaire



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArm® Hycron® 27-602	Finition: Enduction totale Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Jersey coton Modèle de manchette: Poignet tricot		8, 9, 10	246-260 mm / 9.7-10.23 pouces	Bleu	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.