



Multiuso



Mansioni gravose

Guanti multiuso durevoli, che combinano prestazioni meccaniche e presa eccellente

- **Presa rafforzata:** I guanti da lavoro ActivArm® 80-100 hanno una finitura increspata che garantisce un'eccellente presa sul bagnato e sull'asciutto, assicurando che siano una scelta sicura e che aumenti la produttività nelle applicazioni di costruzione, trasporto, spedizione e magazzino.
- **Durata migliorata:** Robustezza e durata sono garantite dal robusto rivestimento in lattice di gomma naturale di questi guanti industriali.
- **Maggiore comfort:** Dotati di una fodera a maglia automatica che offre una superficie interna a tensione ottimale, i guanti multiuso ActivArm® 80-100 assicurano una vestibilità confortevole e una maggiore destrezza.
- **Autentica versatilità:** Sono ottimi guanti da lavoro, in quanto progettati per un'ampia gamma di applicazioni di manipolazione e trasporto.



Industrie

- Macchinari e attrezzature

Applicazioni

- Afferrare cilindri e blocchi grezzi
- Presa e finitura di parti strutturali
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Prelevare parti e accessori
- Montaggio finale
- Carico di materiale grezzo
- Scarico di parti lavorate

Caratteristiche chiave


- **Rivestimento con finitura rugosa:** Guanti dalla presa eccellente sia sull'asciutto che sul bagnato
- **Design resistente in lattice di gomma naturale:** per guanti resistenti all'abrasione
- **Fodera in maglia e superficie interna in tensione:** ottima vestibilità e flessibilità

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale
- Dibutilditiocarbammato di zinco
- Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
ActivArm® 80-100	Finitura: Palmo rivestito Materiale del rivestimento: Lattice di gomma naturale Materiale della fodera: Cotone, Poliestere Modello di polso: Polso a maglia	10	6, 7, 8, 9, 10	235 - 280 mm/ 9,25-11,02 pollici	Blu	12 paia/busta, 12 buste/scatola

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Messico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551