



Olio



Mansioni gravose

Guanti da lavoro in nitrile oleorepellente, per attività che richiedono durata e resistenza a materiali taglienti.

- **Flessibilità e durata migliorate:** I guanti rivestiti in nitrile ActivArm® Hycron® 27-810 offrono una maggiore flessibilità rispetto ai guanti rivestiti in PVC e una durata tre volte superiore rispetto alle alternative in pelle per impieghi gravosi.
- **Protezione specializzata:** La loro esclusiva formulazione in nitrile garantisce inoltre una solida protezione della mano da materiali taglienti e abrasivi, nonché da oli e grassi.
- **Caratteristiche avanzate:** I guanti da lavoro ActivArm® Hycron® 27-810 sono dotati di un lungo polsino di sicurezza che aumenta ulteriormente la protezione di mani e polsi.
- **Riduzione dei rischi di difetti superficiali:** Essendo privi di silicone, sono ideali per la lavorazione dei metalli e la produzione di motori, evitando il trasferimento di contaminanti alla vernice prima della verniciatura.
- **Comfort elevato:** Il tessuto in jersey di cotone di questi guanti ActivArm® garantisce inoltre un comfort ottimale, per una protezione delle mani meno faticosa e quotidiana.



Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica

Applicazioni

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Stampaggio su presse a iniezione
- Presa e finitura di parti strutturali
- Fissaggio, morsettatura parti del gruppo di cablaggio; collegamento dispositivi
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX

Caratteristiche chiave

- **Formulazione in nitrile:** Flessibilità, durata, resistenza all'abrasione*.
- **Polsino lungo di sicurezza:** maggiore protezione di mani e polsi
- **Design senza silicone:** Pulizia garantita per la produzione di metalli e motori

**3 volte più durevole rispetto alle alternative in pelle per impieghi gravosi*

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa



EN388: 2016



4121B

Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
ActivArm® Hycron® 27-810	Finitura: Interamente rivestito Materiale del rivestimento: Nitrile Materiale della fodera: Cotone Modello di polso: Manichetta di sicurezza lunga		10	315 mm	Blu	12 paia/busta, 12 buste/scatola

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.