

Precedentemente noto come: Hylite™



Olio



Mansioni medie

Guanti da lavoro completamente rivestiti in nitrile, per garantire comfort, flessibilità e resistenza meccanica.

- **Comfort ed ergonomia ottimizzati:** Grazie alla fodera in maglia interlock, alle ampie dimensioni e al design modellato sui contorni naturali della mano, i guanti da lavoro rivestiti in nitrile ActivArmr® Hylite™ 47-402 completamente immersi offrono livelli di comfort superiori.
- **Protezione avanzata:** Una speciale formulazione di nitrile permette a questi guanti industriali di combinare una robusta protezione meccanica, la repellenza agli oli e la resistenza all'abrasione, mantenendo al contempo un'eccellente flessibilità.
- **Maggiore durata:** Superano i guanti rivestiti in PVC con un margine di 3 a 1, le alternative in pelle leggera con un margine di 5 a 1 e quelle in cotone con un margine di 12 a 1.
- **Riduzione dei rischi di difetti superficiali:** Progettati senza contenuto di silicone, questi guanti ActivArmr® sono adatti alla manipolazione di lamiere e alla produzione di motori, offrendo una pulizia garantita e minori rischi di trasferimento di contaminanti.



Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica

Applicazioni

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Montaggio finale
- Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
- Taglio di vetri, lastre, pannelli
- Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Stoccaggio di materie prime
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Manipolazione di merci in entrata

Precedentemente noto come: Hylite™

Caratteristiche chiave

- **Design sagomato e fodera in maglia interlock:** ergonomia e comfort avanzati
- **Formulazione in nitrile:** Resistenza all'abrasione, oleorepellenza e flessibilità
- **Design senza silicone:** pulizia assicurata durante la manipolazione dei metalli

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3111A

Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE RIVESTIMENTO	CONFEZIONAMENTO
ActivArm® Hylite™ 47-402	Finitura: Interamente rivestito Materiale del rivestimento: Nitrile Materiale della fodera: Cotone intrecciato Modello di polso: Polso a maglia	N/A	7, 8, 9, 10	265-295 mm; 10.74-11.37 inches	Blu	12 paia/busta, 12 buste/scatola

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.