

Precedentemente noto come: Bi-Colour 87-900

Guanti in gomma e neoprene bicolore a doppia immersione, per una resistenza chimica superiore.



- **Protezione rafforzata:** La combinazione di lattice e neoprene dei guanti protettivi AlphaTec® 87-900 garantisce la protezione contro un'ampia gamma di sostanze chimiche pericolose.
- **Maggiore durata:** grazie allo spessore di 0,68 mm/27 mil, questi guanti di sicurezza bicolore sono particolarmente durevoli e robusti, e sono quindi adatti a varie applicazioni pesanti.
- **Maggiore comfort:** Questi guanti industriali AlphaTec® sono inoltre dotati di una fodera in flock di alta qualità, 100% cotone, che riduce il potenziale di irritazione della pelle e protegge chi li indossa con il massimo comfort.
- **Presa migliorata:** progettati con un motivo di presa a nido d'ape, questi guanti da lavoro pesanti assicurano una presa salda e sicura sia sul bagnato che sull'asciutto.
- **Qualità assicurata:** inoltre, vantano un AQL di 1,5

Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione infrastrutture
- Chimica
- Assistenza e riparazione auto
- Olio e gas

Applicazioni

- Manutenzione di impianti e macchinari
- Manutenzione e pulizia laboratori
- Operazioni di pulizia
- Manipolazione di sostanze chimiche

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

87-900

Guanto pesante con protezione affidabile contro un'ampia gamma di sostanze chimiche

Precedentemente noto come: Bi-Colour 87-900

Caratteristiche chiave

- Miscela di lattice e neoprene: Protezione per uso intensivo da varie sostanze chimiche
- Spessore 0,68 mm/27 mil: per guanti da lavoro robusti e durevoli.
- Fodera in 100% flock: maggiore comfort, minore irritazione della pelle

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale
- Dietiliditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec® 87-900	Liner Material: N/A Coating Material: Lattice di gomma naturale, neoprene	7, 8, 9, 10, 11	325 / 12.8	Verde e giallo	• 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.