

Guanti per camera bianca resistenti alle sostanze chimiche, che offrono una protezione personale di lunga durata

Dimensioni della porta: 305 mm/12"
Spessore: 0,4 mm/16 mil

- **Difese specializzate:** Il guanto isolante AlphaTec® CSM 85-304 di Ansell è altamente resistente agli acidi e alle basi concentrate, garantendo una sicurezza avanzata sul posto di lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- **Comfort elevato:** Questi guanti per camera bianca sono realizzati in materiale morbido e flessibile, per un guanto CSM comodo e facile da usare.
- **Durata ottimizzata dei guanti:** Il guanto isolante AlphaTec® CSM 85-304 è progettato per resistere all'esposizione all'ossigeno, ai raggi UV e all'ozono senza invecchiare rapidamente.
- **Rischi di contaminazione limitati:** Il colore bianco di questi guanti isolanti facilita inoltre l'individuazione della contaminazione.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Robusta composizione in CSM:** Protezione da acidi e basi concentrate
- **Materiale flessibile:** Per la morbidezza, il comfort e l'uso quotidiano
- **Design durevole:** resistente all'esposizione all'ossigeno, ai raggi UV e all'ozono.

SCHEDA TECNICA

Modello del prodotto	85-304
Materiale	Polietilene clorosolfonato_CSM
Colore	Bianco
Forma	Ambidestri
Superficie esterna del guanto	Liscia
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un ambiente asciutto e buio, con temperatura da 5 a 22°C. Conservare nella confezione originale quando non in uso
Taglie disponibili	11, 9.5
Gamma esercizio temperatura	Da -20°C a 120°C
Durata	Tre (3) anni dalla data di produzione.
Standard	CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, Categoria III
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none">Nessuna

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Lunghezza (mm/in)	813 mm/32"	EN ISO 21420
Dimensioni porta	12"	
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.4 mm /16 mil	EN 455-2
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.4 mm / 16 mil	EN 455-2

PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI, EN 388:2016+A1:2018

Rischi	Livello di prestazioni
Resistenza all'abrasione	Level 3
Resistenza al taglio da lama	Level 1
Resistenza allo strappo	Level 0
Resistenza alla perforazione	Level 1

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	PORT SIZE	12"/305mm	12"/305mm
	TAGLIA	9.5	11
85-304	RIORDINE N.	85304095	85304110

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regno Unito

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.