

## I guanti CSM resistenti alle sostanze chimiche garantiscono una protezione durevole e confortevole della mano

Dimensioni dell'attacco: 10"

Spessore: 0,6 mm/24 mil

- **Difese avanzate:** I guanti AlphaTec® CSM Isolator 85-307 Taglia 11/XL sono progettati per un'elevata resistenza agli acidi e alle basi concentrate.
- **Comfort elevato:** Grazie al loro materiale morbido e flessibile, questi guanti resistenti alle sostanze chimiche garantiscono una grande facilità d'uso.
- **Durata migliorata:** Oltre a resistere all'invecchiamento dovuto all'esposizione all'ossigeno, ai raggi UV e all'ozono, questi guanti di protezione per le mani resistono a temperature comprese tra -20°C e 120°C.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** I guanti AlphaTec® CSM Isolator 85-307 Taglia 11/XL sono disponibili in bianco, per garantire una facile individuazione della contaminazione.
- **Maggiore sicurezza:** questi guanti protettivi vengono anche lavati per eliminare i residui di talco, rafforzando la protezione personale.



### VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Robusta composizione in CSM:** Protegge da acidi e basi concentrate
- **Materiale morbido e flessibile:** Guanti di sicurezza confortevoli
- **Design durevole:** Resiste all'invecchiamento dovuto all'esposizione all'ossigeno, ai raggi UV e all'ozono.

### SCHEMA TECNICA

Modello del prodotto	85-307
Materiale	Polietilene clorosolfonato_CSM
Colore	Bianco
Forma	Ambidestri
Superficie esterna del guanto	Liscia
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un ambiente asciutto e buio, con temperatura da 5 a 22°C. Conservare nella confezione originale quando non in uso
Taglie disponibili	11
Gamma esercizio temperatura	Da -20°C a 120°C
Durata	Tre (3) anni dalla data di produzione.
Standard	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, Categoria III
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none"><li>Nessuna</li></ul>

### PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Lunghezza (mm/in)	850 mm / 33"	EN ISO 21420
Dimensioni porta	10"	
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2

### PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI, EN 388:2016+A1:2018

Rischi	Livello di prestazioni
Resistenza all'abrasione	Level 3
Resistenza al taglio da lama	Level 1
Resistenza allo strappo	Level 0
Resistenza alla perforazione	Level 1

### INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	PORT SIZE	10"/254mm
	TAGLIA	11
85-307	RIORDINE N.	85303110

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

#### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1-800-363-8340

#### America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Regno Unito

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Standard delle prestazioni e  
conformità normativa

CE 0493



3101A

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.