

HyFlex™

11-730

Destrezza con prestazioni eccellenti di resistenza al taglio



Taglio



Calore



Mansioni medie

Guanti in poliuretano resistente, che offrono una protezione avanzata contro i tagli e una presa sicura.

- **Presa migliorata:** l'immersione in poliuretano di questi guanti di sicurezza migliora le prestazioni di presa, rendendoli ideali per la manipolazione media di componenti asciutti o leggermente oleosi.
- **Protezione aggiuntiva:** I filati e le fibre della tecnologia di resistenza al taglio INTERCEPT™ dei guanti da lavoro industriali HyFlex® 11-730 contribuiscono a garantire livelli avanzati di protezione dal taglio EN ISO D.
- **Copertura prolungata:** la formulazione in PU migliora la durata di questi guanti HyFlex®, facilitandone l'uso ripetuto per lunghi periodi.
- **Qualità garantita:** I guanti di sicurezza industriali HyFlex® 11-730 sono caratterizzati da un'ottima composizione della fodera, composta da materiali di qualità, tra cui Kevlar® e nylon.
- **Comfort elevato:** Il modello HyFlex® 11-730 è dotato di un polsino in maglia, che garantisce una protezione della mano e del polso con un comfort ottimale.



Industrie

- Aerospazio
- Industria automobilistica
- Trasporti
- Costruzione
- Produzione di vetro
- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione
- Industria metallurgica

Applicazioni

- Stampaggio su presse a iniezione
- Lavorazione di vetro e metalli
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi taglienti o irregolari
- Montaggio componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici

