


VersaTouch

92-465

Guanti in nitrile monouso

Guanti blu scuro che offrono una presa affidabile per i lavori di ristorazione

- **Ideale per la manipolazione degli alimenti:** I guanti in nitrile VersaTouch® 92-465 blu scuro sono conformi alla normativa sulla manipolazione degli alimenti e sono adatti a un'ampia gamma di attività di lavorazione degli alimenti.
- **Polpastrelli strutturati:** I polpastrelli offrono una buona flessibilità e resistenza allo strappo.
- **Imballaggio intelligente:** L' imballaggio in polisacco riduce i rischi di contaminazione, soprattutto in ambienti umidi



Industrie

- Trasformazione alimentare

Consigliato per

- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti

SCHEMA TECNICA

| Informazioni sul Prodotto | |
|--|--|
| Superficie esterna del guanto | Dita testurizzate |
| Standard di audit | ISO 9001 |
| Quadro generale confezionamento | 100 guanti per sacchetto; 10 sacchetti per confezione; 1000 guanti per sacchetto master |
| Istruzioni per la conservazione | Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione |
| Paese di origine | Malesia |
| Segmentazione prodotto | Multiuso |
| Antistatico | Si EN1149 |
| Acceleranti chimici di vulcanizzazione | <ul style="list-style-type: none">Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p> |

PROPRIETÀ FISICHE

| | Valori medi | Metodo di prova | |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| Lunghezza (mm/pollici) | 240/9,5 | ASTM D3767,EN 420 | |
| Assenza di forature (Livello I di ispezione) | 1,5 AQL | ASTM D5151,EN 455-1 | |
| Spessore del palmo (mm/mil) | 0.11 / 4.3 | ASTM D3767,EN 420 | |
| Spessore: dito (mm/mil) | 0.15 / 6.3 | ASTM D3767,EN 420 | |
| | PRIMA INVECCHIAMENTO | DOPO INVECCHIAMENTO | |
| Resistenza massima alla trazione (MPa) | ≥ 16 | ≥ 14 | ASTM D412 & D573 |
| Allungamento alla rottura (%) | ≥ 500 | ≥ 400 | ASTM D412 |

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

| Taglia | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Codice prodotto | 92465070 | 92465080 | 92465090 | 92465100 |

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

