

电绝缘手套(保护等级2-RIG216Y)

根据人体工学设计的天然橡胶绝缘手套，全天安全舒适

原产品名为：E008



电气操作



中型应用

坚固的高压电防护手套，提供灵活舒适的手部保护

- **更高的耐用性和灵活性：**ActivArm® 2 级电绝缘手套 - RIG216Y 由乳胶制成，采用环保浸渍工艺，可提供灵活耐用的手部保护
- **先进的人体工学设计：**非张开手指设计和自然放松手掌形状有助于缓解手部疲劳
- **更舒适：**宽大的喇叭袖口确保通风并为衣物留出空间
- **实用性更强：**光滑的表面经过表面硬化处理，方便穿脱
- **专业防护：**通过弧闪认证（与 96-003 皮革保护套一起使用时为 APC 2），可承受最高17000V的交流触电电压（直流最高25500V）。
- **经认证的防护：**作为电气安全手套，它们符合 CSA、NFPA 和 OSHA 的相关标准，并符合 EN R* 类和 C** 类标准。* 通过 A+Z+H 性能测试，符合 EN 60903 标准要求
**耐极低温度



行业

- 汽车
- 电气操作
- 施工
- 矿业
- 机械和设备

应用

- 有触电风险的应用
- 电气承包商
- 混合动力发动机的制造和维修
- 所有工业环境下的维护、修理和操作任务（MRO）
- 公共交通设施维修及保养
- 电力维护、维修和传输
- 电线附近的电信维修作业

电绝缘手套(保护等级2-RIG216Y)

根据人体工学设计的天然橡胶绝缘手套，全天安全舒适

原产品名为：E008

关键特征

- **天然橡胶乳胶配方：**打造灵活耐用的安全手套
- **人体工学设计：**优化舒适度，最大程度减少手部疲劳
- **宽大的喇叭袖口：**为衣物提供更多空间，确保透气性*通过 IEC 614821-2:2014 和 ASTM F2675:2021 标准的弧闪认证

性能标准与 监管合规



规格

品牌/样式	说明	量规	尺码	长度	涂层颜色	包装
ActivArm电绝缘手套 (保护等级2 - RIG216Y)	涂层材料: 天然乳胶 袖口样式: Straight Cuff with rolled beaded edge		8, 9, 10, 11, 12	410毫米, 16英寸	黄色	• 1 副/袋, 10 副/箱

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
地址: Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
: 111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
: Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

亚太地区

安思尔全球贸易中心(Ansell Global Trading Center)
(马来西亚) 私人有限公司
地址: Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
地址: Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. 墨西哥
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

加拿大

安思尔加拿大 (Ansell Canada)
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
电话: +1 800 363 8340
传真: +1 800 267 3551