



电气操作



轻型应用

设计厚度降低25% (0.47mm)

- **提高舒适度:** 设计厚度降低25% (0.47mm)
- **提高灵活性:** 此款超薄电绝缘橡胶手套采用新型贴合设计, 有助于减轻手部疲劳, 提高生产效率, 并且具备出色的灵活性和触觉灵敏度, 适合处理小型零部件
- **安心防护:** 符合00级 (500V AC/750V DC) 防护标准, 通过耐酸 (A类)、耐臭氧 (Z类) 和耐极低温 (C类) 认证
- **无硅:** 防止污染最终产品

* 与标准00级绝缘橡胶手套相比, 可提供相同水平的防护性能



行业

- 汽车
- 电气操作
- 电动汽车电池制造
- 电动汽车制造
- 施工
- 应急救援
- 公用事业
- 清洁/卫生

应用

- 通电设备
- 电气承包商
- 电动和混合动力汽车制造
- 维护
- EV Battery Manufacturing
- 电信

关键特征

- **提高舒适度:** 设计厚度降低25% (0.47mm)
- **提高灵活性:** 此款超薄电绝缘橡胶手套具备出色的灵活性和触觉灵敏度
- **无硅:** 防止污染最终产品

* 与标准00级绝缘橡胶手套相比，可提供相同水平的防护性能

性能标准与 监管合规



In-house testing
EN 388:2016+A1:2018



2010X

规格

品牌/样式	说明	量规	尺码	长度	涂层颜色
ActivArm [®] r超薄电绝缘手套（防护等级00 – R0011BUL）	精加工: 光滑 涂层材料: 天然乳胶 袖口样式: 直袖口		7, 8, 9, 10, 11	280毫米/11英寸	黑色

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
地址: Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
地址: Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. 墨西哥
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
: 111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

加拿大

安思尔加拿大 (Ansell Canada)
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
电话: +1 800 363 8340
传真: +1 800 267 3551

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
: Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

亚太地区

安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚) 私人有限公司
地址: Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688