

超轻供气式头罩，确保卓越的化学防护。

- **先进防护：** The AlphaTec® 5000 AVANT AIRline供气式头罩 - 超声波焊接和热封焊接接缝 - 521款式可针对各种无机化学品提供卓越的渗透防护
- **提高舒适度：** 这款超轻头罩配有流量控制阀，工作压力为3.5 - 5.5巴，空气流量调节范围为150 - 300升/分钟
- **极佳视野：** AlphaTec® 5000 AVANT AIRline供气式头罩 - 超声波焊接和热封焊接接缝 - 521款式采用180度全景式面屏设计，可为用户提供极佳视野
- **醒目配色：** 头罩采用醒目的橙色外观，有助于提高工作场所的安全性
- **提升安全性：** 此外，头罩内置AlphaTec™流量控制阀和低流量警笛，警笛声压超过90分贝，符合EN14594: 2005第6.11条标准要求。



行业

- 化学
- 生命科学
- 矿业
- 油气
- Fire and Rescue


应用

- 受污染的环境
- 化学品处理
- 原材料的填充、混合和送料
- 打开和排放泵阀门或管路
- 装卸加工设备
- 原材料样品采集
- 集中搅拌和堆垛
- 大型管道的装配和拆卸
- 意外泄漏或其他泄漏


关键特征和优势

- **卓越的耐化学性：** 可防护各种无机化学品
- **超轻设计：** 确保长时间舒适穿戴
- **全景式面屏：** 提供180度绝佳视野

Material Diagram



接缝示意图



Performance Standards



Product Information

Product Information	
可选尺寸	均码
颜色	橙色
原产国	中国
包装概述	单独包装
产品材料	多层复合隔离无纺布
产品参考	5000 AVANT AIRline供气式头罩 - 521款式
标准概述	CE III类 (PB [3]-B型、PB [4]-B型, 符合EN 1073-1、EN 14126、EN 14594标准)
接缝类型	超声波焊接和压胶接缝
保质期	5 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories

设计特点

AlphaTec® 5000 AVANT供气式头罩，配有腰带式AlphaTec®流量控制阀和低流量警笛。工作压力是3.5-5.5bar，空气流量调节范围为150至300升/分钟。T000(0521)型号带有¼"内丝直螺纹，方便用户连接供气管接头。TA00(A521)型号预装CJEN-342接头。TB00(B521)型号预装AQR06接头。全景式PET半刚性多层面屏。带YKK搭扣的涤纶编织腰带

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
地址: Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
T: +1 800 800 0444

澳大利亚

安思尔有限公司 Ansell Healthcare Products LLC 地址
T: +1 800 800 0444

亚太地区

安思尔全球贸易中心(Ansell Global Trading Center)
(马来西亚)私人有限公司
地址: Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司
地址: Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking ©2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

