

### 限定期间使用气密型防护服，附带丁腈橡胶套靴，可针对危险作业任务提供卓越防护。

- 卓越防护：AlphaTec® 6500车缝和内外热封接缝工艺-809款式采用创新型轻量化双层阻隔薄膜面料，并配备内层防护手套和外层丁基橡胶手套，可确保卓越的耐化学性
- 醒目配色：采用醒目的亮黄配色，提高劳动者和工作环境的安全性
- 提升舒适度和人体工程学性能：适配大型SCBA的背囊设计，符合人体工程学，提升移动便捷性和穿戴舒适度
- 其他特性：这款连体防护服还配有袜套，且无气源接口

\*无气源接口

\*\*Type 1/Level A 防护



## 行业

- 消防和救援
- 化学
- 生命科学
- 矿业
- 油气

## 应用

- 受污染的环境
- 化学品处理
- 原材料样品采集
- 危险品反应
- 应急响应
- 军事


## 关键特征和优势

- 采用双层阻隔膜的创新织物技术
- 轻巧灵活
- 采用醒目的亮黄配色，提高劳动者安全性
- 适配大型SCBA的背囊设计，符合人体工程学，提升移动便捷性
- 配备内层隔离手套和外层丁基橡胶手套，可针对腐蚀性化学物质提供卓越防护


\* 无气源接口

\*\*Type 1/Level A类防护

## Material Diagram



## 接缝示意图



## Performance Standards



## Product Information

Product Information	
可选尺寸	S, M, L, XL, 2XL
颜色	黄色
原产国	中国
其他供应款式	803, 809, 819
包装概述	单件包装
产品参考	6500 - 809 款式
标准概述	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 943-1</li><li>• EN 943-2*</li><li>• EN 14126 (感染剂防护)</li></ul> * 低温环境除外
保质期	10 Years

## Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
设计特点	全封闭Type 1型限次使用气密型防护服，配有套靴以及外裤腿。侧入式DYNAT G2 CR/PA气密拉链，带防飞溅搭扣。此款防护服的其他特色还包括：适配大型SCBA的背囊设计，单袖、外部锁定袖口和GA2手套套件（阻隔+丁基橡胶外层）后置呼气阀。
面罩和面部密合	大视野、半刚性面屏
手套和附件	AlphaTec® 02-100和AlphaTec® 38-560
防护鞋和附件	丁腈橡胶套靴
拉链	DYNAT G2 CR/PA气密拉链

欲了解更多信息，请访问我们的网站[www.ansell.com](http://www.ansell.com)，或通过以下方式联系我们

### 欧洲、中东和非洲

安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV  
地址: Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

### 北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)  
T: +1 800 800 0444

### 澳大利亚

安思尔有限公司 Ansell Healthcare Products LLC 地址  
T: +1 800 800 0444

### 亚太地区

安思尔全球贸易中心(Ansell Global Trading Center)  
(马来西亚) 私人有限公司  
地址: Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

### 拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司  
地址: Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) ©2025 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证，也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否适合或适当，安思尔不承担任何责任。

