

医用检查手套，具有延长的化学飞溅防护功能，获准用于处理化疗药物

- **强韧配方：** MICROFLEX® 93-853 检查手套的强韧丁腈配方使其更加耐用，抗撕裂、勾破和破损
- **专业防护：** 模拟真实世界中用药过量的情况，这些手套经过专门测试，可抵御胃酸（呕吐物）和芬太尼以及细胞毒性/化疗药物*。
- **实际性能：** 这款坚固的医用检查手套还符合 NFPA 1999 急救医用手套的要求，适合医护人员、急救人员和实验室工作人员使用。
- **低 AQL：** 这款医用检查手套的 AQL 值低至 0.65，增强了其阻隔完整性
- **加长防护：** 这款手套的袖口经过加长，可为医务人员的前臂和手腕提供防护



*详情请查看产品包装

行业

- 汽车
- 生命科学
- 卫生保健
- 化学
- 机械和设备

建议用于

- 检测、选择、检查零件
- 组件的装配和检查
- 拣选和紧固组件
- 设备维修和保养
- 一般汽车售后市场
- 轮胎转动与更换
- 动物护理、喂养和清理
- 维护实验室家具和设备
- 取样和处理
- 管理药物
- 原材料样品采集


TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
外层手套表面	手指纹理
审计标准	ISO 13485, ISO 9001
产品认证	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
包装概述	每包50只手套, 每箱10包, 每箱500只手套 *每包40只手套 (XXXL尺码) , *每箱400只手套 (XXXL尺码)
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
原产国	马来西亚
产品细分	高风险
防静电	是 EN1149

物理性质

	典型值		测试方法
长度 (毫米/英寸)	295 / 11.6		ASTM D3767,EN 420
无孔洞 (检查级别1)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
手掌厚度 (毫米/密耳)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
手指厚度 (毫米/密耳)	0.22 / 8.7		ASTM D3767,EN 420
	老化前	老化后	
极限拉伸强度 (MPa)	32	27	ASTM D412 & D573
断裂伸长率 (%)	550	500	ASTM D412
断裂力 (牛)	15	12	EN 455-2

性能标准与监管合规



欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲

安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.)
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区

安思尔全球贸易中心
(马来西亚) 私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区

安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC)
电话: +1 800 800 0444
传真: +1 800 800 0445

拉丁美洲和加勒比地区

安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚

安思尔有限公司 (Ansell Limited)
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

俄罗斯

安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC)
电话: +7 495 258 13 16

Ansell、®和™ 均为安思尔有限公司(Ansell Limited)或其附属机构的商标。美国专利及申请中的美国和非美国专利: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. 版权所有。

本文或其中由安思尔或代表安思尔所作的任何其他声明均不应被解释为对适销性的保证, 也不应被解释为任何安思尔产品适用于特定用途。对于最终用户为特定应用选择的手套是否合适或适当, 安思尔不承担任何责任。

