

一次性乳胶手套，手指部位带有纹理，专为 100 级 (ISO 5) 环境设计

- 更高的舒适性: MICROFLEX® CE5-512 洁净室手套采用柔软的乳胶配方，兼具舒适性和灵巧性
- 增强抓握力: 这款一次性乳胶手套的手指部位带有有纹理，可在各种环境中提供牢固的抓握性能
- 确保产品完整性: 由于这款 MICROFLEX® 手套不含硅，因此对产品和部件完整性的风险较低



关键特征和优势

- 柔软乳胶配方: 兼顾舒适性和灵活性
- 手指纹理: 增强抓握性能
- 无硅设计: 确保产品保护

行业

- 制药业
- 生物技术制造业
- 电子制造业

建议用于

- 洁净室清洁和准备
- 混合、复合固体和液体
- 溢出或泄漏清理
- 输送液体和固体
- 装载离心机和色谱柱
- 零件装配
- 固体和液体原材料的称重和分配



技术数据表

产品信息	
材料	天然胶乳
颜色	自然色
形状	双手通用
袖口	卷边
生产/质量管理体系审核标准	ISO 9001:2015
包装	100只/双层塑料袋, 10袋/箱, 1000只/箱
存储	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
原产国	马来西亚
可选尺寸	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
粉末含量	无粉
外层手套表面	手指纹理
Internal Glove Surface	无粉
无尘室兼容性	ISO第5类
保质期	3年
经测试可用于化疗药物	否
蛋白质水平	可提取蛋白质总量为50µg/ g或更少
抗静电性	否

物理性质		测试方法
长度(毫米/英寸)	300 / 12	EN 420/ASTM D3767
无孔洞	1.5 AQL	EN 455-1,ASTM D5151-06 (2011)
典型粒子数≥0.5µm(计数/平方厘米)	< 2,000个微粒/平方厘米	IEST-RP-CC005.4
最小单层手掌厚度(毫米/密耳)	0.14 / 5.5	EN 420/ASTM D3767
最小单层手指厚度(毫米/密耳)	0.18 / 7.1	EN 420/ASTM D3767
最小单层袖口厚度(毫米/密耳)	0.11 / 4.3	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	≥ 21	ASTM D412-06a
老化期间极限抗拉强度(兆帕)	≥ 16	ASTM D412-06a

订购信息

尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
追加订购编号	CE5-512-XS	CE5-512-S	CE5-512-M	CE5-512-L	CE5-512-XL

性能标准与监管合规

欲了解更多信息, 请访问我们的网站www.ansell.com, 或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲
安思尔医疗欧洲公众有限公司 Ansell Healthcare Europe NV
电话: +32 (0) 2 528 74 00
传真: +32 (0) 2 528 74 01

亚太地区
安思尔全球贸易中心 (Ansell Global Trading Center)
(马来西亚)私人有限公司
电话: +603 8310 6688
传真: +603 8310 6688

北美地区
安思尔医疗产品有限责任公司 地址 (Ansell Healthcare Products LLC)
US 电话: +1 800 800 0444
US 传真: +1 800 800 0445
CA 电话: +1 800 363 8340

拉丁美洲和加勒比地区
安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.)
电话: +52 442 248 1544 / 248 3133

澳大利亚
安思尔有限公司 (Ansell Limited) 地址
电话: +61 1800 337 041
传真: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
电话: +44 1638 663338
传真: +44 1638 668890