



Petróleo



Trabajo medianamente exigente

## Guantes de seguridad duraderos y repelentes al aceite, que combinan protección mecánica y flexibilidad.

- **Protección especializada:** La formulación especial de nitrilo de los guantes industriales ActivArmr® 47-409 combina repelencia al aceite, protección mecánica y flexibilidad con una avanzada resistencia a la abrasión conforme a las normas EN y ANSI.
- **Comodidad elevada:** Con su diseño de contorno natural, su forro interlock y su generoso tallaje, estos guantes resistentes a la abrasión ofrecen la misma comodidad que un guante de algodón o cuero ligero, facilitando un uso más prolongado\*.
- **Mayor durabilidad:** Superan a los guantes de algodón en una proporción de 12 a 1, a los guantes de cuero ligero en una proporción de 5 a 1 y a los guantes recubiertos de PVC en una proporción de 3 a 1.
- **Reducción del riesgo de defectos superficiales:** Los guantes de trabajo ActivArmr® 47-409 no contienen silicona, lo que garantiza que la chapa se mantenga limpia y se minimice el riesgo de transferencia de contaminantes al metal antes de pintar.
- **Auténtica comodidad:** Estos guantes de protección también están disponibles en una amplia gama de estilos, longitudes y tamaños.



### Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

### Aplicaciones

- Manejo de hojas metálicas y paneles
- Montaje de chasis y trabajos de tapicería
- Ensamble final
- Inspección (recolección, revisión y marcado)
- Corte de vidrio, láminas y paneles
- Fabricación de piezas metálicas, planchas de vidrio
- Ensamble & inspección de componentes

### Prestaciones claves

- **Formulación especial de nitrilo:** Repelencia al aceite y protección mecánica
- **Diseño contorneado y forro de punto interlock:** Mayores niveles de comodidad
- **Diseño sin silicona:** Para guantes de trabajo industrial respetuosos con la chapa metálica

### Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

#### Conforme con REACH



### Especificaciones

MARCA   REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
ActivArm® 47-409	<b>Acabado:</b> Totalmente recubierto <b>Material del Recubrimiento:</b> Nitrilo <b>Material del Forro:</b> Algodón indesmallable <b>Tipo de Puño:</b> Nitragold™		7, 8, 9, 10	273-289 mm/ 10.74-11.37 pulgadas	Azul	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje.

### Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

#### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76090  
Queretaro, Qro. México  
T: +52 442 296 2050

#### Canadá

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
T: +1 800 363 8340  
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite.  
[www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.