

Guantes aislantes eléctricos Clase 2 - RIG216Y

Guantes aislantes de caucho natural de diseño ergonómico para una mayor seguridad y gran confort durante toda la jornada

Denominado anteriormente: E008



Eléctrico



Trabajo medianamente exigente

Guantes resistentes de protección eléctrica de alta tensión que ofrecen una protección flexible y cómoda para las manos

- **Mayor durabilidad y flexibilidad:** Los guantes aislantes eléctricos ActivArmr® Clase 2 - RIG216Y están fabricados con látex de caucho natural, mediante un proceso de inmersión respetuoso con el medio ambiente, que garantiza una protección duradera y flexible.
- **Ergonomía avanzada:** Los dedos no separados y la forma de la mano en reposo de estos guantes con aislamiento eléctrico también reducen la fatiga de las manos.
- **Confort elevado:** Gracias al diseño acampanado del puño, estos guantes de protección eléctrica garantizan un amplio espacio para la ropa y permanecen ventilados
- **Defensas especializadas:** También pueden tolerar una tensión de contacto de AC≥17000 V (DC≥25500)
- **Mayor practicidad:** Para ponérselos y quitárselos más fácilmente, tienen un acabado liso y endurecido.
- **Protección certificada:** Cuentan con certificación EN Categoría R*, protección Clase 2 contra arco eléctrico** y resisten temperaturas muy bajas***, además de cumplir las normas CSA, NFPA y OSHA pertinentes.

*para pasar las propiedades A+Z+H (como exigen las normas EN)

**de conformidad con la norma EN 61482-1-2

***Categoría C



Industrias

- Automotriz
- Eléctrico
- Construcción
- Minería
- Maquinaria y Equipo

Aplicaciones

- Aplicaciones con riesgo de tensión de contacto
- Contratistas eléctricos
- Fabricación y reparación de motores híbridos
- Mantenimiento, reparaciones y operaciones (MRO) en todos los sectores de la industria
- Reparación y mantenimiento en transporte público
- Mantenimiento, reparación y transmisión eléctrica
- Reparación de telecomunicaciones cerca de cables eléctricos

Guantes aislantes eléctricos Clase 2 - RIG216Y

Guantes aislantes de caucho natural de diseño ergonómico para una mayor seguridad y gran confort durante toda la jornada

Denominado anteriormente: E008

Prestaciones claves

- **Formulación de látex de caucho natural:** Intrínsecamente duradera y flexible
- **Diseño ergonómico:** Mayor destreza y comodidad, menor fatiga de las manos
- **Puño acampanado:** mayor transpirabilidad y espacio para la ropa

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



In-house testing



X232C

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
ActivArmr Guantes aislantes eléctricos Clase 2 - RIG216Y	Material del Recubrimiento: Látex de caucho natural Tipo de Puño: Straight Cuff with rolled beaded edge		8, 9, 10, 11, 12	410 mm/16 pulgadas	Amarillo	• 1 par por bolsa, 10 pares por caja

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551