

Dříve známé jako: MICROCHEM® 5000 AVANT AIRline Hood - Model 521

Ultralehká kukla s přívodem vzduchu zajišťující ochranu proti chemikáliím.

- **Pokročilá obrana:** AlphaTec® 5000 AVANT AIRline HOOD Ultrazvukově svařovaný a páskovaný - model 521 poskytuje vynikající odolnost proti pronikání chemikálií do široké škály anorganických chemikálií.
- **Zvýšený komfort:** Tato ultralehká digestoř je vybavena připojeným nastavitelným regulátorem průtoku vzduchu, který poskytuje 150-300 litrů za minutu při pracovním tlaku 3,5-5,5 baru.
- **Rozšířené zobrazení:** Pro zlepšení osobní ochrany je kukla AlphaTec® 5000 AVANT AIRline Ultrazvukově svařovaná a lepená - model 521 vybavena panoramatickým hledím se 180stupňovým výhledem.
- **Zvýšená viditelnost:** Díky své dobře viditelné oranžové barvě zvyšuje tato bezpečnostní kukla také bezpečnost na pracovišti.
- **Zvýšená bezpečnost:** Navíc je vybaven vestavěným ventilem AlphaTec™ pro regulaci průtoku a jednotkou pro signalizaci nízkého průtoku, která je vybavena píšťalkou AlphaTec™ pro signalizaci nízkého průtoku, která vydává akustický tlak > 90 dB (A) a splňuje požadavky normy EN14594: 2005, bod 6.11.



Průmyslová odvětví

- Chemický průmysl
- Přírodní vědy
- Hornictví a těžba
- Ropa a zemní plyn
- Fire and Rescue

Aplikace

- Kontaminovaná prostředí
- Manipulace s chemikáliemi
- Plnění, míchání a napouštění surovin
- Otevírání a vypouštění ventilů čerpadel nebo vedení
- Vkládání a vyjímání výrobního vybavení
- Sběr vzorků surovin
- Míchání a paletizace koncentrací
- Montáž a demontáž velkých trubek
- Neočekávané vylití, rozsypání nebo jiný únik látek

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Vynikající chemická odolnost:** Chrání před různými anorganickými chemikáliemi
- **Velmi nízká hmotnost:** Zvýšený komfort při delším nošení
- **Panoramatický design stínítka:** Pro neomezený výhled v úhlu 180 stupňů.

Diagram materiálu





Schéma švů



Performance Standards



Informace o produktu

Informace o produktu	
Dostupné velikosti	Jedna velikost
Barva	Oranžová
Země původu	Čína
Přehled balení	Individuálně balené
Materiál produktu	Vícevrstvá netkaná bariérová laminátová textilie
Kód produktu	Kapuce 5000 AVANT AIRline - Model 521
Přehled norem	KATEGORIE CE III ((Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, EN 1073-1, EN 14126, EN 14594)
Typ švu	Svařované a lepené
Životnost při uskladnění	5 let
Číslo stylu	O500521

Komponenty a příslušenství obleku

Součásti a příslušenství obleku

Vlastnosti provedení

Vzduchový odsavač par AlphaTec® 5000 AVANT s regulačním ventilem AlphaTec® na pásu a výstražnou pišťalkou při nízkém průtoku. Nastavitelný průtok od 150 do 300 litrů za minutu při pracovním tlaku 3 až 5 barů. Verze T000(O521) má 1/4" vnitřní paralelní závit pro přidání uživateli preferovaného konektoru pro připojení k leteckému systému. Verze TA00(A521) je dodávána s předmontovaným konektorem CEJN-342. Verze TB00(B521) se dodává s předmontovaným konektorem AQR06. Panoramatické středně tuhé vícevrstvé PET hledí. Pásek z polyesteru a přezka YKK.

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Severní Amerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Austrálie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asie a Pacifik
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinská Amerika a Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoliv výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřeká odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

