

Rukavice CSM odolné proti chemikáliím, které poskytují odolnou a pohodlnou ochranu rukou

Velikost portu: 10"

Tloušťka: 0,6 mm/24 mil.

- **Pokročilá obrana:** Rukavice AlphaTec® CSM Isolator 85-309 zajišťují vysokou odolnost proti koncentrovaným kyselinám a zásadám, což zvyšuje osobní ochranu.
- **Zvýšený komfort:** Tyto rukavice na ochranu rukou se snadno používají díky měkkému a pružnému materiálu.
- **Zvýšená odolnost:** Tyto odolné ochranné rukavice navíc odolávají nejen dlouhodobému působení kyslíku, UV záření a ozónu, ale také teplotám od -20 °C do 120 °C.
- **Snížení rizika kontaminace:** Protože jsou izolační rukavice AlphaTec® CSM 85-309 v bílé barvě, umožňují snadnou detekci kontaminace.
- **Zvýšená bezpečnost:** Tyto ochranné rukavice jsou k dispozici také ve velikostech portů, které se hodí do většiny izolačních boxů.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- **Robustní složení CSM:** Ochrana proti koncentrovaným kyselinám a zásadám
- **Měkký a pružný materiál:** Pohodlné rukavice odolné vůči chemikáliím
- **Odolná konstrukce:** Odolává dlouhodobému působení kyslíku, UV záření a ozónu.

TECHNICKÝ LIST

Kód produktu	85-309
Materiál	Chlorsulfonovaný polyetylen (CSM)
Barva	Bílá
Tvar	Obouruké
Vnější povrch rukavic	Hladký
Provedení manžety	Obroubená
Pokyny pro skladování	Není-li prostředek používán, skladujte v původním obalu na suchém a tmavém místě při teplotě 5 °C až 22 °C.
Dostupné velikosti	11, 9.5
Rozsah provozní teploty	Od -20 °C do 120 °C
Životnost při uskladnění	Tři (3) roky od data výroby.
Standardy	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III
Chemické akcelerátory vulkanizace	<ul style="list-style-type: none">Žádný

FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty	Testovací metoda
Délka (mm/palce)	813 mm / 32"	EN ISO 21420
Velikosti portu	10"	
Cil tloušťka jedné vrstvy v oblasti dlaně (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2
Cil loušťka jedné vrstvy v oblasti manžety (mm/mil)	0.6 mm / 24 mil	EN 455-2

OCHRANA PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM, EN 388:2016+A1:2018

Nebezpečí	Úroveň výkonu
Odolnost proti oděru	Level 3
Odolnost proti prořezání ostřím	Level 1
Odolnost proti protržení	Level 0
Odolnost proti propíchnutí	Level 1

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

	PORT SIZE	10"/254mm	10"/254mm
	VELIKOST	9.5	11
85-309	OBJEDNACÍ Č.	85303095	85303110

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: 1-800-363-8340

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Spojené království

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Shoda se zákonnými nařízeními a
výkonovými normami

CE 0493



3101A

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.