



Prořezání



Středně náročné podmínky

Rukavice s mechanickou ochranou poskytující vynikající odolnost proti pořezání a optimální pohodlí

- **Zvýšená obranyschopnost:** Ochranné rukavice HyFlex® 11-645 využívají technologii INTERCEPT™ Cut Resistance, která zajišťuje 2x vyšší odolnost proti proříznutí*.
- **Zvýšený komfort:** Tyto rukavice odolné proti proříznutí poskytují vynikající stříh a pocit při nošení a zároveň poskytují silnější ochranu podle norem EN ISO CUT D a ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4.
- **Zvýšená odolnost:** Díky PU povlaku**, který je šetrný k pokožce, mají tyto rukavice na ochranu rukou vynikající odolnost pro suché a mírně mastné aplikace.
- **Přidaná funkce:** Rukavice HyFlex® navíc umožňují používat více zařízení s dotykovou obrazovkou, aniž by si uživatel musel sundávat rukavice.
- **Snížení rizika kontaminace:** Protože tyto průmyslové rukavice neobsahují silikon, zabraňují přenosu nečistot na kov před lakováním.
- **Zaručená šetrnost k pokožce:** Polyuretanové rukavice HyFlex® 11-645 mají také certifikaci Dermatest® a Oekotex.



*Oproti podobným rukavicím ze standardní příze HPPE

**Nízký obsah DMF <100 ppm ve srovnání s průmyslovým standardem <1000 ppm

Průmyslová odvětví

- Automobilový průmysl
- Strojní průmysl a vybavení
- Kovovýroba

Aplikace

- Montáž malých ostrých dílů
- Manipulace s plechy a tabulemi
- Údržba
- Inspekce (manipulace, kontrola a značení)

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-645

Důvěryhodný komfort s 2x vyšší odolností proti proříznutí*

Hlavní vlastnosti

- **Technologie INTERCEPT™ odolná proti proříznutí:** Dvojnásobná odolnost proti proříznutí*
- **Zvýšený komfort:** Vynikající střih a pocit s důvěryhodnou odolností proti proříznutí
- **Povlak PU**:** Vysoká odolnost pro suché a mírně zolejované aplikace.

*Oproti podobným rukavicím ze standardní příze HPPE

**Nízký obsah DMF <100 ppm ve srovnání s průmyslovým standardem <1000 ppm

Výkonové normy a Shoda se zákonnými nařízeními

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43D



Technologie



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



Touchscreen Compatible

Specifikace

ZNAČKA KÓD	POPIS	Hustota úpletu	VELIKOST	DÉLKA	BARVA POVRSTENÍ	BALENÍ
HyFlex® 11-645	Dokončení: Povrstvená dlaň Materiál povrstvení: Low DMF polyurethane Materiál podšívky: Technologie Ansell INTERCEPT™ Provedení manžety: Pletené zápěstí	13	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	207-277 MM; 8,14-10,90 PALCE	Černá	12 párů/sáček, 12 sáčků/karton

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Austrálie

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105 Rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8
Kanada
Tel.: 1 800 363 8340
Fax: 1 800 267 3551

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

Ansell