

## Nitrilové vyšetřovací rukavice s vynikající obratností a zvýšeným komfortem, přizpůsobením a pocitem.

- **Zvýšený komfort:** Tyto tenké černé nitrilové lékařské rukavice nabízejí zvýšenou obratnost a hmatnost v tenkém, ale pevném provedení.
- **Černý nitril:** Výrazná černá barva poskytuje kontrast a zároveň zakrývá vzhled olejů, tělesných tekutin a dalších skvrn.
- **Technologie ERGOFORM™:** Technologie ERGOFORM™ Ergonomic Design snižuje svalovou zátěž při opakovaných úkonech, čímž zvyšuje pohodlí a produktivitu pracovníků.
- **Optimalizovaný úchop:** Texturované koncečky prstů pro bezpečnou manipulaci s nástroji a materiály.



### Průmyslová odvětví

- Potravinářství
- Kosmetika
- Tetování
- Servis motorových vozidel
- Chemický průmysl
- Lékařské služby první pomoci
- Zdravotní péče
- Vymáhání práva
- Přírodní vědy
- Zubní
- Strojní průmysl a vybavení
- Kovovýroba

### Doporučeno pro

- Obecná stomatologie
- Standardní vyšetření pacienta
- Pohotovostní služby
- Stravování / příprava jídla
- Trh s náhradními díly automobilů pro všeobecné účely
- Opravy a údržba vybavení
- Laboratorní analýzy
- Kosmetické procedury
- Tetování

# TECHNICKÝ LIST

Informace o Produktu	
Vnější povrch rukavic	Zdrsnělé prsty
Kontrolní standardy	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Certifikace produktů	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Přehled balení	Balení = 1000 rukavic/10 dávkovačů; Zásobník = 100 rukavic 2XL: balení = 900 rukavic/10 dávkovačů; Dávkovač = 90 rukavic
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Čína
Segmentace produktů	Vysoká dotyková citlivost
Antistatické	Ne
Bez silikonu	Ne
Chemické akcelerátory vulkanizace	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutyldithiokarbamat zinečnatý (ZDBC)</li> <li>Diethyldithiokarbamat zinečnatý (ZDEC)</li> </ul> <p><i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i></p>

## FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty	Testovací metoda	
Délka (mm/palce)	245/9,6	ASTM D6319, EN 455-2	
Bez děrek (kontrolní úroveň I)	1,5 AQL	ASTM D5151, EN 455-1	
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.07 / 2.8	ASTM D6319, EN 455-2	
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.11 / 4.3	ASTM D6319, EN 455-2	
	<b>PŘED POUŽITÍM</b>	<b>PO POUŽITÍ</b>	
Maximální pevnost v tahu (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Síla při roztržení (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Produktový kód	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

### Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



### Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:

#### Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Austrálie

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Rusko

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

### Technologie



Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoliv výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

