

ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

70-765

Enestående mekanisk beskyttelse

Tidligere kendt under navnet: Vantage®70-765



Snit

Slidbeskyttelse



Varme



Svaer

Avancerede skærefaste sikkerhedshandsker med førsteklases læder, der giver et suverænt greb

- **Forbedret forsvar:** Disse sikkerhedshandsker har en aramidfiber og forstærket tommelfingerskridt samt sømme, der er flyttet til bagsiden af fingrene, for at beskytte mod mindre skader, skarpe hakker og punkteringer.
- **Specialiseret beskyttelse:** ActivArm® 70-765 er blandt de bedste arbejdshandsker i læder på markedet og kan også beskytte hænderne mod intermitterende varmekontakt op til 100°C/200°F.
- **Styrket greb:** De sikrer et stærkt og sikkert greb i olierede miljøer.
- **Forbedret holdbarhed:** ActivArm® 70-765 arbejdshandsker med læder og håndflade har et 10-gauge, mellemkraftigt skærefast garn, der sikrer langvarig brug
- **Optimeret komfort:** ActivArm® 70-765 sikkerhedshandsker er ikke kun varmebestandige, men også komfortable og flettet med farvet polyester og bomuld.



Brancher

- Bilindustrien
- Bilindustriens eftermarked
- Maskineri og udstyr
- Metalproduktion

Anvendelser

- Håndtering af metalplader og -paneler
- Håndtering af dele med skarpe, rå kanter
- Håndtering af grovbearbejdede metaldele
- Reparation og udskiftning af glas
- Fastsætning af råblokke og cylindere
- Håndtering af materialer med skarpe eller rå kanter
- Arbejde på stanseværksteder

Tidligere kendt under navnet: Vantage®70-765

Vigtige funktioner

- **Dobbelt syet med aramidfiber:** Forbedret beskyttelse
- **Snittåligt mellemvægtsgarn:** Høj beskyttelse mod snit i forhold til vægt
- **Varmebestandigt design:** Intermitterende varmekontakt op til 100°C/200°F

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

- Naturgummeproteiner

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43D

EN 407



X1XXXX



Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	Overtrækfarve	PAKNING
ActivArm® 70-765	Efterbehandling: Læderhåndflade Coating Material: Læder Foringsmateriale: Akryl, Nylon, Aramid Manchetstil: Ribkant	10	8, 9, 10, 11	235-275 mm / 9.25-10.82 inches	Grå	• 12 par i en pose, 3 poser i en karton

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellempøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.