

Tidligere kendt under navnet: Powerflex®80-658



Snit



Varme



Svaer

Højtydende beskytteshandsker, der kombinerer skære- og varmebestandighed med fremragende greb

- **Avanceret forsvar:** ActivArmr® 80-658-sikkerhedshandskernes foring af stål, glasfiber og aramid giver EN ISO E-snitmodstand samt EN 407 niveau 2 varmekontaktmodstand, hvilket giver overlegen håndbeskyttelse ved håndtering af skarpe og varme komponenter.
- **Specialiseret beskyttelse:** Med deres latexbelægning og rynkede overflade reducerer disse robuste handsker med høj slidstyrke glidning og muskelspændinger, beskytter hænderne og sikrer et stærkt greb.
- **Forbedrede funktioner:** For ekstra beskyttelse af underarm og håndled har ActivArmr® 80-658 industrihandsker en ekstra lang, trekvartdyppet, væskeafvisende manchete, der beskytter huden mod potentielt farlige væskeopløsninger.
- **Ekstra bekvemmelighed:** Disse lyngrønne handsker skjuler snavs, kan vaskes og fås i forskellige størrelser.



Brancher

- Bygge og anlæg
- Glasproduktion
- Metalproduktion
- Genbrug og bortskaffelse

Anvendelser

- Håndtering af tunge emner: Når der også kræves fingerføling
- Håndtering af metal med takket kant
- Håndtering af glasplader, skarpkantede genstande
- Håndtering af metalplader, udkæring af tørre, malede eller galvaniserede emner

Tidligere kendt under navnet: Powerflex®80-658

Vigtige funktioner

- **Konstruktion i tre lag:** Ekstra modstandsdygtighed over for snit, splinter og brand
- **Latexbelægning med krøllet finish:** Fast tør- og vådgreb
- **Ekstra lang manchete:** Til arbejdshandsker med beskyttelse af underarm og håndled

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

- Naturgummeproteiner (i belægning og i elastisk manchete)
- Zinkdiethyldithiocarbamat

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning



Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	Overtrækfarve	PAKNING
ActivArm® 80-658	Efterbehandling: Dyppet Coating Material: Naturgummilatex Foringsmateriale: Rustfrit stål, Nylon, Glasfiber, Bomuld, Aramid Manchetstil: Ekstra lang	7	6, 7, 8, 9, 10	250-300 mm; 9,84-11,81 tommer	Blå	12 par/pose, 6 poser/karton

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellempøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalin Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patentret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.