



Snit



Middel

Skærebestandige handsker til mellemtunge opgaver, der kombinerer greb med slidstyrke og vibrationsbestandighed

- **Forstærket beskyttelse:** ActivArmr® 97-003 sikkerhedshandsker har INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, fusioneret med Kevlar® og rustfri stålfibre, for beskyttelseshandsker, der giver ANSI A4/EN ISO D snitbeskyttelse og seks gange større forsvar mod snitsår end standard læderhandskealternativer*.
- **Forbedret forsvar og greb:** Gelpolstring reducerer vibrationer og stød, mens nitrilskumbelægning giver fremragende greb i både vådt og tørt føre.
- **Øget komfort:** ActivArmr® 97-003 sikkerhedshandsker er designet med ZONZ™ Comfort Fit Technology og har et ergonomisk, åndbart design med justerbare velcro® manchetter, der giver øget bevægelighed.
*Baseret på en intern undersøgelse, der sammenligner standardlæderhandsker med alternativer designet med ActivArmr®-for og INTERCEPT™-teknologi (3/11).



Brancher

- Minedrift
- Olie og gas

Anvendelser

- Positionering
- Betjening af tungt maskineri
- Stilladser
- Hydraulisk sæt og test
- Knusning og aflæsning af malm
- Primær knusning
- Hydraulisk reparation
- Produktkontrol
- Vedligeholdelse af transportbånd og langvæg
- Generelt pumpearbejde
- Håndtering af værktøj
- Ventil - ledningsvedligeholdelse og -reparation
- Håndtering af metal med takket kant
- Vedligeholdelse af udstyr Stilladser Håndtering og isolering af rør Blikkenslagerarbejde og sandblæsning
- Arbejde med tungt maskineri

Vigtige funktioner

- **INTERCEPT™** snitmodstandsteknologi: ANSI A4/EN ISO D snitmodstand*.
- **Gelpolstring:** Til industrihandsker, der reducerer vibrationer og stød
- **ZONZ™ Comfort Fit Technology:** Forbedret pasform, følelse og bærekraft
*6 gange større end standardalternativer til læderhandsker

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

- Zinkdiethyldithiocarbamat

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X31D

Teknologier



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Specifikationer

MÆRKE MODEL	BESKRIVELSE	Måler	STØRRELSE	LÆNGDE	PAKNING
ActivArm® 97-003	Efterbehandling: Halvdyppet Coating Material: Nitrilskum Foringsmateriale: Nylon, Spandex, Rustfrit stål, Kevlar® Manchetstil: Velcro	13	9, 10, 11	269-278 mm	12 par/karton

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europa, Mellemøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asien- og Stillehavsområdet

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalin Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinamerika og Caribien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.